

## PDR 528 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



- Trommelvolumen 500.00 l , Füllgewicht 20.0 kg – 28.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN-Nr.: 4002516409243 / Materialnummer: 11718340 /  
Alte Materialnummer: 52528001EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	20,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	28,0
Trommelvolumen in l	500,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	25,80
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,49
Programmlaufzeit in Min.	25
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	27,00
Gesamtanschluss in kW	28,20
Absicherung in A	50
<b>Mögliche Spannungsvariante</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung in kW	27,00
Gesamtanschluss in kW	28,20
Absicherung in A	50

## PDR 528 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



EAN-Nr.: 4002516409243 / Materialnummer: 11718340 /

Alte Materialnummer: 52528001EU

<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1640
Außenmaß, Nettobreite in mm	1206
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1019
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1766
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1390
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1108
Nettogewicht in kg	243,3
Bruttogewicht in kg	258
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	2799
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	58 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	3,30
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•