

PDR 922 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 400.00 l , Füllgewicht 16.0 kg – 22.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN-Nr.: 4002516409366 / Materialnummer: 11718590 /
Alte Materialnummer: 52922003EU

| Bauform und Ausführung | |
|--|----------------------|
| Bauform | Frontlader |
| Linie | Performance Plus |
| Front | Eisengrau |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25 | 16,0 |
| Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18 | 22,0 |
| Trommelvolumen in l | 400,00 |
| Trocknungssystem | Abluft |
| Türöffnung [Ø] in mm | 520 |
| Türöffnungswinkel in Grad | 180 |
| Türanschlag | links |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Schontrommel aus Edelstahl | Ja |
| Anwendung | |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie | • |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für das Facility Management | • |
| Geeignet für den Waschsalon | • |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim | • |
| Geeignet für die Textilreinigung | • |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube | • |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste | • |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe | • |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für den Sportverein | • |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis | • |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie | • |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie | • |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen | • |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen | • |
| Leistungsdaten | |
| Maximale Verdampfungsleistung in l/Std. | 21,70 |
| Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg | 0,53 |
| Programmlaufzeit in Min. | 25 |
| Lebensdauer in Trockenzyklen | 40000 |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Touch Pro |
| Programmierbarkeit | Programmierbar |
| Programmsteuerung | Restfeuchtegesteuert |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Beheizungsart | Gas |
| Elektroanschluss | 1N AC 230V 50HZ |
| Heizleistung Elektro in kW | 0,00 |
| Heizleistung Gas in kW | 21,50 |

PDR 922 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN-Nr.: 4002516409366 / Materialnummer: 11718590 /

Alte Materialnummer: 52922003EU

| | |
|---|--------------------|
| Gesamtanschluss in kW | 1,00 |
| Absicherung in A | 10 |
| Maße und Gewicht Trockner | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 1400 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 906 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 1162 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 1526 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 1090 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1254 |
| Nettogewicht in kg | 203,9 |
| Bruttogewicht in kg | 218 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 2324 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz | 62 dB(A) re 20 µPa |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 2,60 |
| Ausstattung | |
| Intelligente Trommelreversierung | • |
| Axiale Luftführung | • |
| Großflächiger Flusenfilter | • |
| PerfectDry | • |
| Softliftrippen | • |
| AirRecycling | • |
| Kommunikationsschacht | • |
| Not-Halt-Schalter | • |
| Geräteunabhängiges Zubehör | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Kassiersystem (Option) | • |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang | • |
| Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option) | • |
| WLAN Trockner | • |
| Connector Box | • |
| LAN-Modul (Option) | • |
| Kapazitäten | |
| Atenschutzmasken [Anzahl] | 16 |
| Einsatzanzüge [Anzahl] | 3 |
| Einsatzüberjacken [Anzahl] | 5 |
| Synthetikbetten [Anzahl] | 2 |
| Synthetikkissen [Anzahl] | 3 |
| Federbetten [Anzahl] | 2 |
| Federkissen [Anzahl] | 4 |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl] | 364 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl] | 84 |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl] | 73 |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl] | 133 |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl] | 94 |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl] | 3 |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-EMC | • |
| Spritzwasserschutz IP X4 | • |

PDR 922 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN-Nr.: 4002516409366 / Materialnummer: 11718590 /

Alte Materialnummer: 52922003EU

DVGW-Gas

WEEE

UKCA

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

