

APWM 045  
Membrandosierpumpen  
mit Dosiersteuerung für zwei Flüssigdosiermittel.



- Geeignet für Miele Professional Waschmaschinen ab 12 kg
- Maximale Pumpenleistung und minimaler Wartungsaufwand
- Ideal nutzbar mit Miele ProCare Tex Prozesschemikalien
- Nutzbar mit Dosierlanzen für unterschiedliche Kanistergrößen
- Erweiterbar mit Programmwähler und Alarmsystem für Leerstand

EAN-Nr.: 4002516419204 / Materialnummer: 11732600 /  
Alte Materialnummer: 59510045ZER

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>          |              |
| Waschmaschinen                       | •            |
| <b>Geräte-/Zubehörszugehörigkeit</b> |              |
| PW 413                               | •            |
| PW 418                               | •            |
| PW 6163                              | •            |
| PW 6241                              | •            |
| PW 6243                              | •            |
| PW 6321                              | •            |
| PW 6323                              | •            |
| PW 811                               | •            |
| PW 814                               | •            |
| PW 818                               | •            |
| PWM 514                              | •            |
| PWM 520                              | •            |
| PWM 912                              | •            |
| PWM 916                              | •            |
| PWM 920                              | •            |
| <b>Produktkategorie</b>              |              |
| Dosiersystem                         | •            |
| <b>Produkteigenschaften</b>          |              |
| Material                             | Kunststoff   |
| Farbe                                | Schwarz-Weiß |
| <b>Maße und Gewicht</b>              |              |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm            | 285          |
| Außenmaß, Nettobreite in mm          | 370          |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm           | 190          |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm           | 225          |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm         | 335          |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm          | 525          |
| Nettogewicht [kg]                    | 5,25         |
| Bruttogewicht in kg                  | 6,07         |