

APWM 050
 Dosierpumpen
 mit Dosiersteuerung für zwei Flüssigdosiermittel.



- Geeignet für Miele Professional Waschmaschinen
- Wartungsoptimierter Schlauchwechsel dank Schnellkupplungssystem
- Ideal nutzbar mit Miele ProCare Tex Wasch- und Pflegemitteln
- Inkl. 2 Quetschschläuchen, 10m Schlauchleitung, 5m Anschlusskabel
- Erweiterbar mit Programmwähler und Alarmsystem für Leerstand

EAN-Nr.: 4002516419365 / Materialnummer: 11733440 /
 Alte Materialnummer: 59510050ZER

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PWM 927	•
PWM 935	•
PDW 909	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz-Weiß
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	285
Außenmaß, Nettobreite in mm	190

APWM 050
Dosierpumpen
mit Dosiersteuerung für zwei Flüssigdosiermittel.



EAN-Nr.: 4002516419365 / Materialnummer: 11733440 /
Alte Materialnummer: 59510050ZER

Außenmaß, Nettotiefe in mm	166
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	270
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	350
Nettogewicht [kg]	3,01
Bruttogewicht in kg	3,46