

APWM 057
Sauglanze
für die Nutzung von 20 l Kanistern.



- Geeignet für den Einsatz mit Miele Professional Dosierpumpen
- Für den Anschluss an bis zu drei Waschmaschinen

EAN-Nr.: 4002516588764 / Materialnummer: 11733620 / Alte Materialnummer: 59510057D

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6163	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktkategorie	
Dosiersystem	•
Produkteigenschaften	
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz-Weiß
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	90
Außenmaß, Nettobreite in mm	90
Außenmaß, Nettotiefe in mm	550
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	93
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	565

APWM 057
Sauglanze
für die Nutzung von 20 l Kanistern.

EAN-Nr.: 4002516588764 / Materialnummer: 11733620 / Alte Materialnummer: 59510057D

Nettogewicht [kg]	0,52
Bruttogewicht in kg	0,64

