

PRI 210 [EL STW AB]
Muldenmangel, Elektro
mit modernster Steuerung und flexibler Bedienhöhe.



- Leistung 30.0 kg/h*, Walzendurchmesser 210 mm, Arbeitsbreite 1000 mm
- Optimale Ergonomie – höhenverstellbar und optionaler Sockel
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

* Bei 15 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002516422242 / Materialnummer: 11741260 /
Alte Materialnummer: 53210004EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Fronts. Wäscheein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	210
Arbeitsbreite in mm	1000
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Elastische Stahlwolle
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
Leistungsdaten	
Max. Mangleleistung bei 15 % Restfeuchte in kg/h	30,0
Getestete Betriebsstunden	20000
Steuerung	
Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
Programmeinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,0
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	4,50
Gesamtanschluss in kW	5,00
Absicherung in A	16
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	1032
Außenmaß, Breite in mm	1579
Außenmaß, Tiefe in mm	476
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1374
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1763
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	660
Nettogewicht in kg	122
Bruttogewicht in kg	136
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1220
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa

PRI 210 [EL STW AB]
 Muldenmangel, Elektro
 mit modernster Steuerung und flexibler Bedienhöhe.



EAN-Nr.: 4002516422242 / Materialnummer: 11741260 /

Alte Materialnummer: 53210004EU

Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h 4,50

Ausstattung

Fingerschutzautomatik/Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Ablagestange	•
Anlagebrett	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten (Option)	•
Wäscherückführung	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Sockel (Option)	•
Möglichkeit zum Mangeln im Sitzen	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•

Anschlussmöglichkeiten

Kassiersystem (Option)	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement	•

Normen, Prüf- und Kennzeichen

VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•