

PRI 210 [EL STW AB]  
Muldenmangel, Elektro  
mit modernster Steuerung und flexibler Bedienhöhe.



- Leistung 30.0 kg/h\*, Walzendurchmesser 210 mm, Arbeitsbreite 1000 mm
- Optimale Ergonomie – höhenverstellbar und optionaler Sockel
- Modernste Steuerung – Touchdisplay
- Schnelle Anwahl der wichtigsten Einstellungen – Favoritenprogramm
- Höchste Mangleleistung – flexibel gelagerte Mulde

\* Bei 15 % Restfeuchte – Leistungsangaben nach DIN 11 902: Die real erreichbare Mangleleistung hängt von den Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Wäscheart und der Erfahrung des Bedienpersonals ab.

EAN-Nr.: 4002516422242 / Materialnummer: 11741260 /  
Alte Materialnummer: 53210004EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Fronts. Wäschein- und ausgabe
Wandbündige Aufstellmöglichkeit	•
Linie	Professional
Außenverkleidung	Eisengrau
Walzendurchmesser in mm	210
Arbeitsbreite in mm	1000
Muldenmaterial	Aluminium
Mangelunterbewicklung	Elastische Stahlwolle
Mangeltuch	Aramid-Nadelfiltzuch
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Offshore-Einsatz	•
Geeignet für Marine	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Privathaushalt	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Max. Mangleleistung bei 15 % Restfeuchte in kg/h	30,0
Getestete Betriebsstunden	20000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Touch-Display
Touch-Display (Option)	Touch-Display PRI
ProgrammEinstellung	Einstellung definierter Programmparameter
Minimale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	1,5
Maximale Mangelgeschwindigkeit, regelbar in m/Min.	4,0
Einstellbare Temperatur	Stufenlos
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50-60HZ
Heizleistung Elektro in kW	4,50
Gesamtanschluss in kW	5,00
Absicherung in A	16
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Höhe in mm	1032
Außenmaß, Breite in mm	1579
Außenmaß, Tiefe in mm	476
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1374
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1763
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	660
Nettogewicht in kg	122
Bruttogewicht in kg	136
Maximale Bodenbelastung in N	1220

PRI 210 [EL STW AB]  
 Muldenmangel, Elektro  
 mit modernster Steuerung und flexibler Bedienhöhe.



EAN-Nr.: 4002516422242 / Materialnummer: 11741260 /  
 Alte Materialnummer: 53210004EU

<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	≤70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	4,50
<b>Ausstattung</b>	
Fingerschutzautomatik / Fingerschutzleiste	•
Fußschaltleiste FlexControl	•
Ablagestange	•
Anlagebrett	•
Wäscheabstreifer	•
Wäschekasten (Option)	•
Wäscherückführung	•
Favoritenprogramm	•
Falscheingabeerkennung	•
Luftfederung	•
Pausenfunktion	•
Hoher Anpressdruck	•
Anzeige Muldenreinigung und wachsen	•
Sockel (Option)	•
Möglichkeit zum Mangeln im Sitzen	•
Pflegeset APRI 319 für die Mulde im Lieferumfang enthalten	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	98
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
VDE	•
CE	•
EAC	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
RCM	•
Spritzwasserschutz IPX0	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•