

## APWM 020

Kommunikationsbox inklusive Montageset  
zur Erweiterung des Anschlusses von Dosiersystemen.



- Anschlussmöglichkeit von 7 – 12 Dosierpumpen
- Komfortabler Plug & Play Anschluss an die Waschmaschine
- Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten für die Flüssigdosierung
- Volle Abwärtskompatibilität zu allen gängigen Miele Systemen

EAN-Nr.: 4002516429449 / Materialnummer: 11763240 /  
Alte Materialnummer: 59510020EU

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Geräte-/Zubehörszugehörigkeit</b>	
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
<b>Produktkategorie</b>	
Dosiersystem	•
Ventil	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Elektroanschluss	~200-240V 50/60HZ
Material	Kunststoff, Stahlblech, verzinkt
Farbe	Weiß
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	96
Außenmaß, Nettobreite in mm	255
Außenmaß, Nettotiefe in mm	292
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	145
Außenmaß, Bruttobreite in mm	292
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	595
Nettogewicht [kg]	3,50
Bruttogewicht in kg	3,90