

PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für das Facility Management.



- Trommelvolumen 100 l, Füllgewicht 11,0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Höchster Bedienkomfort mit Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro
- Optimale Schleudерergebnisse – Restfeuchte 50 %*, g-Faktor 370
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN-Nr.: 4002516431800 / Materialnummer: 11776120 /
Alte Materialnummer: 51511010EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Professional
Front	Eisengrau
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	11,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	11,0
Trommelvolumen in l	100
Türöffnung [Ø] in mm	370
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel	•
Anwendung	
Geeignet für das Facility Management	•
Leistungsdaten	
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	7,10
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,12
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	6,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,03
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	78,4
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	124,6
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,37
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	1,61
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	54
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	75,7
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	124,4
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,32
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	57
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	45
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	54
Restfeuchte bei Warmspülen in %	50
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1100
g-Faktor	370
Getestete Betriebsstunden	30000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro

PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für das Facility Management.



EAN-Nr.: 4002516431800 / Materialnummer: 11776120 /

Alte Materialnummer: 51511010EU

Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Grund-/ Zielgruppenprogramme	
Grundprogramme	•
Programme für Hotellerie und Gastronomie	•
Programme für Senioren- und Pflegeheime	•
Programme für das Facility Management	•
Programme für Waschsalonge	•
Programme für Wohnheime und den Wohnungsbau	•
Programme für Textilreinigungen	•
Programme für Wäschereien und Mangelstuben	•
Programme für Handwerksbetriebe	•
Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste	•
Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe	•
Programme für Unis, Kindergärten und Schulen	•
Programme für Krankenhäuser	•
Programme für Quick-Service-Restaurants	•
Programme für Campingplätze	•
Programme für Sportvereine	•
Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche	•
Programme für Privathaushalte	•
Programme für Arzt- und Zahnarztpraxen	•
Dosierung	
Einspülkasten	3 Fächer
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung in kW	7,95
Gesamtanschluss in kW	8,20
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Brauchwasser (Option) [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1020
Außenmaß, Nettobreite in mm	700
Außenmaß, Nettotiefe in mm	845
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1214
Außenmaß, Bruttobreite in mm	750

PWM 511 Mop Star [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro, für das Facility Management.



EAN-Nr.: 4002516431800 / Materialnummer: 11776120 /

Alte Materialnummer: 51511010EU

Außenmaß, Bruttotiefe in mm	917
Nettogewicht in kg	148,0
Bruttogewicht in kg	161
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	2577
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	61 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	2,80
Ausstattung	
Patentierte Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Profi Stoßdämpfer	•
Desinfektionsspülen	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	91
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
Kapazitäten	
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	255
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	46
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	40
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	73
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	52
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	70
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	45
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•