

## PWM 909 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN-Nr.: 4002516433316 / Materialnummer: 11776130 /  
Alte Materialnummer: 51909001EU

| Bauform und Ausführung  |                  |
|---|------------------|
| Bauform   | Frontlader       |
| Linie   | Performance Plus |
| Front   | Eisengrau        |
| Blendenfarbe  | Edelstahl        |
| Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg      | 9,0              |
| Füllverhältnis  | 1:9              |
| Beladungsmenge in kg  | 9,0              |
| Trommelvolumen in l   | 80               |
| Türöffnung [Ø] in mm  | 370              |
| Türöffnungswinkel in Grad   | 180              |
| Türanschlag   | rechts           |
| Automatischer Türverschluss   | •                |
| Wartungsfreier Synchronmotor  | •                |
| Schontrommel  | •                |
| Anwendung   |                  |
| Geeignet für Hotellerie und Gastronomie                             | •                |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime                              | •                |
| Geeignet für das Facility Management                                | •                |
| Geeignet für den Waschsalon   | •                |
| Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim                               | •                |
| Geeignet für die Textilreinigung                                    | •                |
| Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube                          | •                |
| Geeignet für das Handwerk   | •                |
| Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste                          | •                |
| Geeignet für Gestüte und Reitställe                                 | •                |
| Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten                         | •                |
| Geeignet für das Krankenhaus  | •                |
| Geeignet für den Campingplatz                                       | •                |
| Geeignet für den Sportverein  | •                |
| Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness                             | •                |
| Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis                           | •                |
| Geeignet für die Petrochemische Industrie                           | •                |
| Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie                | •                |
| Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen                          | •                |
| Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen                       | •                |
| Leistungsdaten  |                  |
| Geprüfte Viruswirksamkeit   | •                |
| Geprüfte Hygiene  | •                |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg    | 6,30             |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg | 0,13             |
| Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg    | 6,60             |
| Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg | 0,03             |
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l                    | 56,2             |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh                 | 1,20             |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.                | 49               |

- Trommelvolumen 80 l , Füllgewicht 9.0 kg
- 18 % geringerer Wasser- und 45 % geringerer Energieverbrauch\*
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Optimale Schleuderergebnisse – Restfeuchte 44 % \*\*, g-Faktor 518
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

\* Bezogen auf das Buntwäsche 60° Programm bei Warmwasser-Anschluss, im Vergleich zum Vorgängermodell.

\*\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

PWM 909 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN-Nr.: 4002516433316 / Materialnummer: 11776130 /  
Alte Materialnummer: 51909001EU

|  |                     |
|--|---------------------|
| Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l                     | 59,3                |
| Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh                  | 0,23                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.                 | 45                  |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l     | 49,7                |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh  | 0,82                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min. | 34                  |
| Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l     | 52,0                |
| Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh  | 0,14                |
| Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min. | 32                  |
| Restfeuchte bei Kaltspülen in %                                      | 47                  |
| Restfeuchte bei Warmspülen in %                                      | 44                  |
| Schleuderdrehzahl in U/Min.  | 1300                |
| g-Faktor   | 518                 |
| Getestete Betriebsstunden  | 30000               |
| <b>Steuerung</b>   |                     |
| Steuerungstyp  | M Touch Pro Plus    |
| Programmierbarkeit   | Frei programmierbar |
| Max. Startzeitvorwahl in h   | Frei wählbar        |
| Restzeitanzeige  | •                   |
| Programmablaufanzeige  | •                   |
| Einstellbare Displaysprachen   | •                   |
| <b>Grund-/ Zielgruppenprogramme</b>                                  |                     |
| Grundprogramme   | •                   |
| Programme für Hotellerie und Gastronomie                             | •                   |
| Programme für Senioren- und Pflegeheime                              | •                   |
| Programme für das Facility Management                                | •                   |
| Programme für Waschsalonge   | •                   |
| Programme für Wohnheime und den Wohnungsbau                          | •                   |
| Programme für Textilreinigungen                                      | •                   |
| Programme für Wäschereien und Mangelstuben                           | •                   |
| Programme für Handwerksbetriebe                                      | •                   |
| Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste                        | •                   |
| Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe                          | •                   |
| Programme für Unis, Kindergärten und Schulen                         | •                   |
| Programme für Krankenhäuser  | •                   |
| Programme für Quick-Service-Restaurants                              | •                   |
| Programme für Campingplätze  | •                   |
| Programme für Sportvereine   | •                   |
| Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche               | •                   |
| Programme für Privathaushalte  | •                   |
| Programme für Arzt- und Zahnarztpraxen                               | •                   |
| <b>Dosierung</b>   |                     |
| Einspülkasten  | 3 Fächer            |
| Flexible Dosieradapter (Option)                                      | •                   |

PWM 909 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.

EAN-Nr.: 4002516433316 / Materialnummer: 11776130 /

Alte Materialnummer: 51909001EU

Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] 6

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Leerstandsensierung                                 | •                              |
| <b>Standard Elektroanschluss</b>                    |                                |
| Beheizungsart                                       | Elektro                        |
| Elektroanschluss                                    | 3N AC 400V 50/60HZ             |
| Heizleistung in kW                                  | 7,95                           |
| Gesamtanschluss in kW                               | 8,20                           |
| Absicherung in A                                    | 16                             |
| <b>Wasseranschluss/-ablauf</b>                      |                                |
| Kaltwasser [Anzahl]                                 | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Warmwasser [Anzahl]                                 | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Brauchwasser (Option) [Anzahl]                      | 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung |
| Ablaufventil  | DN 70                          |
| <b>Maße und Gewicht</b>                             |                                |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                           | 1020                           |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                         | 700                            |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                          | 730                            |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                          | 1214                           |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                        | 750                            |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                         | 817                            |
| Nettogewicht in kg                                  | 140,0                          |
| Bruttogewicht in kg                                 | 152                            |
| Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>         | 2421                           |
| <b>Emissionswerte</b>                               |                                |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz          | 65 dB(A) re 20 µPa             |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h                     | 2,30                           |
| <b>Ausstattung</b>                                  |                                |
| Patentierete Vorentwässerung                        | •                              |
| Tuchaufbereitung                                    | •                              |
| 3-Dimensionale Unwuchtüberwachung                   | •                              |
| Desinfektionsspülen                                 | •                              |
| EcoSpeed  | •                              |
| Temperaturüberwachung                               | •                              |
| Spezialheizkörper                                   | •                              |
| Mengenautomatik+                                    | •                              |
| Volumenstromzähler                                  | •                              |
| Wäsche nachlegen                                    | •                              |
| Programmanwahl via Farbrahmen                       | •                              |
| Effizientes Hochschleudern                          | •                              |
| Geräteunabhängiges Zubehör                          | •                              |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                 |                                |
| Recyclingquote in %                                 | 95                             |
| <b>Anschlussmöglichkeiten</b>                       |                                |
| Kassiersystem (Option)                              | •                              |
| Optische Schnittstelle für Servicezugang            | •                              |
| Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option) | •                              |
| LAN   | •                              |

PWM 909 [EL DV DD]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt, mit Ablaufventil und Waschmitteleinspülkasten, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN-Nr.: 4002516433316 / Materialnummer: 11776130 /  
Alte Materialnummer: 51909001EU

|   |     |
|---|-----|
| WLAN  | •   |
| Connector Box                               | •   |
| <b>Kapazitäten</b>                          |     |
| Atemschutzmasken [Anzahl]                   | 13  |
| Einsatzhelme [Anzahl]                       | 2   |
| Einsatzanzüge [Anzahl]                      | 1   |
| Einsatzüberjacken [Anzahl]                  | 2   |
| Synthetikbetten [Anzahl]                    | 1   |
| Synthetikkissen [Anzahl]                    | 2   |
| Federbetten [Anzahl]                        | 1   |
| Federkissen [Anzahl]                        | 2   |
| Wischtücher, 22 g [Anzahl]                  | 204 |
| Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]    | 42  |
| Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]    | 33  |
| Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]   | 66  |
| Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]   | 43  |
| Mopps, Office, 100 g [Anzahl]               | 55  |
| Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]             | 35  |
| Pferde Sommerdecken [Anzahl]                | 2   |
| <b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>        |     |
| CE  | •   |
| VDE-EMC                                     | •   |
| VDE   | •   |
| Spritzwasserschutz IP X4                    | •   |
| WEEE  | •   |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | •   |