

APCL 086

Sockel offen mit Flusenfilterkasten, 30 cm hoch
zur Ausfilterung von Flusen und groben Partikeln aus der Lauge.



- Für ein ergonomisches Be- und Entladen der Waschmaschine
- Zum Anschluss der Waschmaschine an einen vorhandenen Wandablauf

EAN-Nr.: 4002516433613 / Materialnummer: 11776590 / Alte Materialnummer: 59590086D

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
Produktkategorie	
Unterbau/Sockel	•
Produkteigenschaften	
Elektroanschluss	OHNE
Material	Stahlblech verzinkt, gepulvert
Farbe	Eisengrau
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	300
Außenmaß, Nettobreite in mm	602
Außenmaß, Nettotiefe in mm	860
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	325
Außenmaß, Bruttobreite in mm	630
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	900
Nettogewicht [kg]	23,00
Bruttogewicht in kg	25,00