

## PWM 916 [EL DV DD ST]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, Laugenzapfhahn, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



- Trommelvolumen 140 l , Füllgewicht 16.0 kg
- Optimale Reinigung & beste Verbräuche – innovative Miele Technik
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN

EAN-Nr.: 4002516434092 / Materialnummer: 11777910 /  
Alte Materialnummer: 51916002EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	16,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	16,0
Trommelvolumen in l	140
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Patentierter Schontrommel 2.0	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,20
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	5,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	99,2

PWM 916 [EL DV DD ST]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, Laugenzapfhahn, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN-Nr.: 4002516434092 / Materialnummer: 11777910 /

Alte Materialnummer: 51916002EU

Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	182,2
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	2,24
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	3,21
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	49
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	94,4
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	178,1
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,96
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	1,33
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	43
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	92,8
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,60
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	34
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	91,2
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,48
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	32
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	53
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	47
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1075
g-Faktor	462
Getestete Betriebsstunden	30000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
Programmierbarkeit	Frei programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
<b>Grund-/ Zielgruppenprogramme</b>	
Grundprogramme	•
<b>Dosierung</b>	
Einspülkasten	3 Fächer
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro

PWM 916 [EL DV DD ST]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, Laugenzapfhahn, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.

EAN-Nr.: 4002516434092 / Materialnummer: 11777910 /

Alte Materialnummer: 51916002EU

Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	14,00
Gesamtanschluss in kW	14,60
Absicherung in A	25
<b>Mögliche Spannungsvariante</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung in kW	14,00
Gesamtanschluss in kW	14,60
Absicherung in A	25
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Hartwasser (Option) [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Ablaufventil	DN 70
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1450
Außenmaß, Nettobreite in mm	962
Außenmaß, Nettotiefe in mm	835
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1585
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1130
Nettogewicht in kg	337,0
Bruttogewicht in kg	357
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	5091
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	65 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,48
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
Effiziente Schöpfrippen	•
EcoSpeed	•
Feder in Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Laugenzapfstelle	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wiegesockel (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	92

PWM 916 [EL DV DD ST]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, Laugenzapfhahn, M Touch Pro Plus - frei programmierbar.



EAN-Nr.: 4002516434092 / Materialnummer: 11777910 /

Alte Materialnummer: 51916002EU

<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	13
Einsatzhelme [Anzahl]	4
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	1
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	3
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	355
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	82
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	71
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	130
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	91
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	160
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	105
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•