

PWM 912 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.



- Trommelvolumen 110 l , Füllgewicht 12.0 kg
- Spezialtrommel für die Ausspülung grober Verschmutzungen
- Zukunftsfähig vernetzt per LAN und WLAN
- Optimale Bedienung dank Fulltouch-Farbdisplay – M Touch Pro Plus
- Einfache und sichere Bedienung durch automatischen Türverschluss

EAN-Nr.: 4002516434122 / Materialnummer: 11777960 /
Alte Materialnummer: 51912015EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Maximale Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:9 in kg	12,0
Füllverhältnis	1:9
Beladungsmenge in kg	12,0
Trommelvolumen in l	110
Türöffnung [Ø] in mm	415
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Automatischer Türverschluss	•
Innovativer Laugenbehälter	•
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Spezialtrommel	•
Anwendung	
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	6,20
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,14
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	5,90
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	74,4
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	142,2
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,68
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	2,50
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	49
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	70,8
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	139,9
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,72
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	1,00
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	42
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	69,6
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,20
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	34

PWM 912 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.



EAN-Nr.: 4002516434122 / Materialnummer: 11777960 /

Alte Materialnummer: 51912015EU

Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	68,4
--	------

Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,36
---	------

Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min.	31
--	----

Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	54
---	----

Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im Programm Mopp Standard 60°C in Min.	47
---	----

Restfeuchte bei Kaltspülen in %	48
---------------------------------	----

Restfeuchte bei Warmspülen in %	44
---------------------------------	----

Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	25
--	----

Schleuderdrehzahl in U/Min.	1150
-----------------------------	------

g-Faktor	458
----------	-----

Getestete Betriebsstunden	30000
---------------------------	-------

Steuerung

Steuerungstyp	M Touch Pro Plus
---------------	------------------

Programmierbarkeit	Frei programmierbar
--------------------	---------------------

Max. Startzeitvorwahl in h	Frei wählbar
----------------------------	--------------

Restzeitanzeige	•
-----------------	---

Programmablaufanzeige	•
-----------------------	---

Einstellbare Displaysprachen	•
------------------------------	---

Möglichkeit zur Gewichteingabe vor Programmstart	•
--	---

Grund-/ Zielgruppenprogramme

Grundprogramme	•
----------------	---

Dosierung

Einspülkasten	3 Fächer
---------------	----------

Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	12
---	----

Leerstandsensierung	•
---------------------	---

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart	Elektro
---------------	---------

Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
------------------	-----------------

Heizleistung in kW	9,00
--------------------	------

Gesamtanschluss in kW	9,60
-----------------------	------

Absicherung in A	16
------------------	----

Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ
------------------	-----------------

Heizleistung in kW	9,00
--------------------	------

Gesamtanschluss in kW	9,60
-----------------------	------

Absicherung in A	16
------------------	----

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]	3x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
---------------------	--------------------------------

Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
---------------------	--------------------------------

Hartwasser (Option) [Anzahl]	2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
------------------------------	--------------------------------

Ablaufventil	DN 70
--------------	-------

PWM 912 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.

EAN-Nr.: 4002516434122 / Materialnummer: 11777960 /

Alte Materialnummer: 51912015EU

Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1350
Außenmaß, Nettobreite in mm	799
Außenmaß, Nettotiefe in mm	924
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1480
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1130
Nettogewicht in kg	271,0
Bruttogewicht in kg	290
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	4402
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	65 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,48
Ausstattung	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Desinfektionsspülen	•
EcoSpeed	•
Feder in Feder-System	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Wiegesockel (Option)	•
Wäsche nachlegen	•
Programmanwahl via Farbrahmen	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Recyclingquote in %	91
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
LAN	•
WLAN	•
Connector Box	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	10
Einsatzhelme [Anzahl]	3
Einsatzanzüge [Anzahl]	2
Einsatzüberjacken [Anzahl]	3
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	1
Synthetikbetten [Anzahl]	1
Synthetikkissen [Anzahl]	2
Federbetten [Anzahl]	1
Federkissen [Anzahl]	2
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	289

PWM 912 [EL DV DD HS]

Professional Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Einspülkasten, M Touch Pro Plus, frei programmierbar, grobe Verschmutzungen.



EAN-Nr.: 4002516434122 / Materialnummer: 11777960 /

Alte Materialnummer: 51912015EU

Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	64
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	56
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	100
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	72
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	120
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	80
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	2
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•