

PW 6321 [EL MF]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Flüssigdosiermodul und frei programmierbarer Steuerung.



- Trommelvolumen 320 l, Füllgewicht 32,0 kg
- Große Programmvierfalt – anwendungsspezifische Waschprogramme
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrummel
- Besonders effizient – niedriger Wasser- und Energieverbrauch
- Optimale Schleudenergebnisse – Restfeuchte 47 %\*, g-Faktor 447

\* Restfeuchteangabe bezogen auf Warmspülen im letzten Spülgang.

EAN-Nr.: 4002516435853 / Materialnummer: 11779650 /  
Alte Materialnummer: 51632109ZER

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Professional
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Füllverhältnis	1:10
Beladungsmenge in kg	32,0
Trommelvolumen in l	320
Türöffnung [Ø] in mm	430
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Motor mit Frequenzumrichter	•
Schontrummel	•
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	9,00
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,25
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8,80
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,10
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	288,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	8,00
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	61
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	281,6
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	3,20
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in l	281,6
Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	6,20
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser im ECO-Programm in Min.	47
Wasserverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in l	284,8

PW 6321 [EL MF]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Flüssigdosiermodul und frei programmierbarer Steuerung.



EAN-Nr.: 4002516435853 / Materialnummer: 11779650 /

Alte Materialnummer: 51632109ZER

Energieverbrauch im ECO-Programm bei Anschluss an Warmwasser in kWh 1,60

Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser im ECO-Programm in Min. 37

Restfeuchte bei Kaltspülen in % 50

Restfeuchte bei

47

Warmspülen in %

Schleuderdrehzahl in U/Min. 1000

g-Faktor 447

Getestete Betriebsstunden 30000

#### Steuerung

Steuerungstyp Profitronic M

Programmierbarkeit Frei programmierbar

Max. Startzeitvorwahl in h Frei wählbar

Restzeitanzeige •

Programmablaufanzeige •

Einstellbare Displaysprachen •

#### Grund-/ Zielgruppenprogramme

Grundprogramme •

Programme für Hotellerie und Gastronomie •

Programme für Senioren- und Pflegeheime •

Programme für das Facility Management •

Programme für Textilreinigungen •

Programme für Handwerksbetriebe •

Programme für Feuerwehren und Rettungsdienste •

Programme für Gestüte/Reiterhöfe/Reitställe •

Programme für Krankenhäuser •

Programme für Sportvereine •

Programme für Kosmetik-, Wellness- und Fitnessbereiche •

#### Dosierung

Einspülkasten 3 Fächer

Flüssigdosiermodul •

Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl] 12

Leerstandsensierung •

#### Standard Elektroanschluss

Beheizungsart Elektro

Elektroanschluss 3N AC 380-415V 50-60HZ

Heizleistung in kW 30,00

Gesamtanschluss in kW 31,00

Absicherung in A 63

#### Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl] 2x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

Warmwasser [Anzahl] 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung

Ablaufventil DN 70

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm 1643

Außenmaß, Nettobreite in mm 1089

Außenmaß, Nettotiefe in mm 1280

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 1710

PW 6321 [EL MF]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Flüssigdosiermodul und frei programmierbarer Steuerung.

EAN-Nr.: 4002516435853 / Materialnummer: 11779650 /

Alte Materialnummer: 51632109ZER

Außenmaß, Bruttobreite in mm	1336
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1530
Nettogewicht in kg	648,0
Bruttogewicht in kg	699
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	9206
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	73 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	6,10
<b>Ausstattung</b>	
Patentierete Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
Unwuchtüberwachung	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik+	•
Volumenstromzähler (Option)	•
Kommunikationsschacht	•
Effizientes Hochschleudern	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	96
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Schnittstellenmodul RS 232 (Option)	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
Betriebsdatenerfassung	•
Wasserrückgewinnung (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	26
Einsatzanzüge [Anzahl]	6
Einsatzüberjacken [Anzahl]	9
Chemikalienschutzanzüge [Anzahl]	5
Synthetikbetten [Anzahl]	4
Synthetikkissen [Anzahl]	8
Federbetten [Anzahl]	4
Federkissen [Anzahl]	8
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	727
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	168
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	145
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	267
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	188
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	5
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
RCM	•

PW 6321 [EL MF]

Waschmaschine, elektrobeheizt

mit Flüssigdosiermodul und frei programmierbarer Steuerung.



EAN-Nr.: 4002516435853 / Materialnummer: 11779650 /

Alte Materialnummer: 51632109ZER

EAC

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG

•  
•