

G 7110 SCU AutoDos  
 Unterbau-Geschirrspüler  
 mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



- Innovatives Design und höchster Komfort – 3D-MultiFlex-Schublade
- Einfachste Kommunikation mit dem Gerät – Miele@home
- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Frischwasserspüler – ab 6.0 l im Automatic Programm
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose



EAN-Nr.: 4002516435655 / Materialnummer: 11780530 / Alte Materialnummer: 21711036A

<b>Bauart</b>	
Unterbau-Geschirrspüler	•
60er Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Brillantweiß
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Automatische Dosierung mit PowerDisk	•
Türschließhilfe	ComfortClose
Restzeitanzeige	•
Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
Wahl der Displaysprache	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	8,4
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,64
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	64
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,40
Dauer des Eco-Programms in Minuten	199
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
Programmpaket für den Alltag	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Fein	•
ExtraLeise 40 dB(A)	•
Gerätepflege	•

G 7110 SCU AutoDos  
 Unterbau-Geschirrspüler  
 mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



EAN-Nr.: 4002516435655 / Materialnummer: 11780530 / Alte Materialnummer: 21711036A

<b>Spüloptionen</b>	
AutoDos	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Tassenauflage	1
Korbgestaltung	ComfortPlus
Anzahl Maßgedecke	14
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	600
Nischenbreite maximal in mm	600
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Niscentiefe in mm	570
Gerätebreite in mm	598
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	570
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	47,5
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english, hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
1 x PowerDisk	•
Gutschein für 6 x PowerDisk	•

G 7110 SCU AutoDos  
Unterbau-Geschirrspüler  
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.



G7000, unterbau, Einbauskitze, 60cm (Skizze)

1) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe –  
1 (Material-Nr. 6.394.761)