

## XKM 3200 WL LMD

### Kommunikationsmodul

zum Anschluss an Miele MOVE, Segosoft Miele Edition oder andere Doku-Software.



- Anbindung an Miele Cloud Service nach aktuellem Stand der Technik
- Sichere Übertragung über verschlüsseltes WLAN oder Ethernet
- REST-Schnittstelle mit Bereitstellung der Daten im JSON-Format
- Flexibler Betrieb im lokalen Netzwerk
- Bis zu maximal 30 Prozessprotokolle werden im Gerät gespeichert
- Dieses Modul ist nicht mit DataDiary kompatibel

EAN-Nr.: 4002516567226 / Materialnummer: 11795280 / Alte Materialnummer: 68822103D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Produktkategorie</b>	
Prozess-/Betriebsdatendokumentation/Kommunikation	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Grau
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Anästhesie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Robotik-Instrumentarium	•
Aufbereitung von GYN-Instrumentarium	•
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Schuhen	•
Aufbereitung von Schüsseln	•
Aufbereitung von Nierenschalen	•
Aufbereitung von Babyflaschen	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Markraumnägel/Markraumböhrer	•
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
Aufbereitung von Siebschalen	•
Aufbereitung von diversen Utensilien	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	39
Außenmaß, Nettobreite in mm	88
Außenmaß, Nettotiefe in mm	110
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	295
Nettogewicht in kg	0,61
Bruttogewicht in kg	0,86
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
UKCA	•

XKM 3200 WL LMD

Kommunikationsmodul

zum Anschluss an Miele MOVE, Segosoft Miele Edition oder andere Doku-Software.

EAN-Nr.: 4002516567226 / Materialnummer: 11795280 / Alte Materialnummer: 68822103D



EAC

•

Prüf- und Kennzeichen

CE

•

FCC

•