

PDR 928 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 500.00 l , Füllgewicht 20.0 kg – 28.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN-Nr.: 4002516443551 / Materialnummer: 11795800 /
Alte Materialnummer: 52928006EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	20,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	28,0
Trommelvolumen in l	500,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	29,60
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,51
Programmlaufzeit in Min.	23
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Gas

PDR 928 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN-Nr.: 4002516443551 / Materialnummer: 11795800 /
Alte Materialnummer: 52928006EU

Elektroanschluss	1N AC 230V 50HZ
Heizleistung Gas in kW	30,00
Gesamtanschluss in kW	1,20
Absicherung in A	10
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1640
Außenmaß, Nettobreite in mm	1206
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1019
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1766
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1390
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1108
Nettogewicht in kg	246,3
Bruttogewicht in kg	261
Maximale Bodenbelastung in N	2828
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	58 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	3,30
Ausstattung	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
WLAN	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Kapazitäten	
Atenschutzmasken [Anzahl]	12
Einsatzanzüge [Anzahl]	3
Einsatzüberjacken [Anzahl]	5
Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	5
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	5
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	545
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	105
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	91
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	167
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	118
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3

PDR 928 [G]

Professional Ablufttrockner, gasbeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN-Nr.: 4002516443551 / Materialnummer: 11795800 /

Alte Materialnummer: 52928006EU

Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•