

## PDR 944 [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt  
mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



- Trommelvolumen 800.00 l ,  
Füllgewicht 32.0 kg – 44.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung –  
Schontrommel
- Höchste Energieeffizienz durch Air  
Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle  
Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN  
und WLAN

EAN-Nr.: 4002516443599 / Materialnummer: 11795840 /  
Alte Materialnummer: 52944015EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Baureihe	Benchmark
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	32,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	44,0
Trommelvolumen in l	800,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Campingplatz	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	37,20
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,52
Programmlaufzeit in Min.	28
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro

PDR 944 [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN-Nr.: 4002516443599 / Materialnummer: 11795840 /  
Alte Materialnummer: 52944015EU

Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	36,00
Gesamtanschluss in kW	37,70
Absicherung in A	63
<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1640
Außenmaß, Nettobreite in mm	1206
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1385
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1766
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1390
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1474
Nettogewicht in kg	294,3
Bruttogewicht in kg	312
Maximale Bodenbelastung in N	3535
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	63 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	4,00
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling Flex	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	94
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
WLAN	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Kapazitäten</b>	
Atemschutzmasken [Anzahl]	16
Einsatzanzüge [Anzahl]	6
Einsatzüberjacken [Anzahl]	9
Synthetikbetten [Anzahl]	4
Synthetikkissen [Anzahl]	8
Federbetten [Anzahl]	4
Federkissen [Anzahl]	8
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	727
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	168
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	145
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	267

PDR 944 [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit programmierbarer Steuerung M Touch Pro für höchste Flexibilität.



EAN-Nr.: 4002516443599 / Materialnummer: 11795840 /

Alte Materialnummer: 52944015EU

Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	188
-----------------------------------	-----

Pferde Sommerdecken [Anzahl]	5
------------------------------	---

<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
--------------------------------------	--

CE	•
----	---

VDE	•
-----	---

VDE-EMC	•
---------	---

Spritzwasserschutz IP X4	•
--------------------------	---

WEEE	•
------	---

UKCA	•
------	---

Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
---	---