

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professional Wärmepumpentrockner inkl. leistungsstarker Wärmepumpe APDR 902 mit geringstem Energieverbrauch ohne aufwendige Abluftinstallation.



- Trommelvolumen 400.00 l , Füllgewicht 16.0 kg – 22.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrummel
- Automatische Wärmetauscherreinigung dank StreamClean-Verfahren
- 60 % geringerer Energieverbrauch als Ablufttrockner*
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN
- Abb. zeigt Trockner mit separat bestellbarem Wärmepumpenmodul

* Wärmepumpentrockner haben einen bis zu 60 % geringeren Energieverbrauch als elektrisch beheizte Ablufttrockner.

EAN-Nr.: 4002516443636 / Materialnummer: 11795880 /
Alte Materialnummer: 52922023EU

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance Plus
Front	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	16,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	22,0
Trommelvolumen in l	400,00
Trocknungssystem	Wärmepumpe
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrummel aus Edelstahl	Ja
Anwendung	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für die Arzt- und Zahnarztpraxis	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
Leistungsdaten	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	12,60
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,21
Programmlaufzeit in Min.	42
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Pro
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Standard Elektroanschluss	
Beheizungsart	Wärmepumpe mit CleanStream
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	0,00

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professional Wärmepumpentrockner inkl. leistungsstarker Wärmepumpe APDR 902 mit geringstem Energieverbrauch ohne aufwendige Abluftinstallation.



EAN-Nr.: 4002516443636 / Materialnummer: 11795880 /

Alte Materialnummer: 52922023EU

Heizleistung Wärmepumpe in kW	16,00
Gesamtanschluss in kW	6,00
Absicherung in A	16
Maße und Gewicht Trockner	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1164
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1254
Nettogewicht in kg	180,2
Bruttogewicht in kg	195
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	2092
Maße/Gewicht Wärmepumpenmodul (ohne Trockner)	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1370
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	426
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1530
Nettogewicht in kg	184,4
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1000
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	800
Bruttogewicht in kg	217,0
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1809
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	53 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,70
Ausstattung	
StreamClean (Wärmetauscherreinigung)	•
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Kältemittel	R450a
Treibhauspotential Kältemittel in kg CO ₂ e	605
Treibhauspotential Gerät in kg CO ₂ e	2299
Anschlussmöglichkeiten	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
Kapazitäten	
Atemschutzmasken [Anzahl]	16
Einsatzanzüge [Anzahl]	3
Einsatzüberjacken [Anzahl]	5

PDR 922 HP [EL APDR 902]

Professional Wärmepumpentrockner inkl. leistungsstarker Wärmepumpe APDR 902 mit geringstem Energieverbrauch ohne aufwendige Abluftinstallation.



EAN-Nr.: 4002516443636 / Materialnummer: 11795880 /

Alte Materialnummer: 52922023EU

Synthetikbetten [Anzahl]	2
Synthetikkissen [Anzahl]	3
Federbetten [Anzahl]	2
Federkissen [Anzahl]	4
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	364
Mopps, Baumwolle, 40 cm [Anzahl]	84
Mopps, Baumwolle, 50 cm [Anzahl]	73
Mopps, Mikrofaser, 40 cm [Anzahl]	133
Mopps, Mikrofaser, 50 cm [Anzahl]	94
Pferde Sommerdecken [Anzahl]	3
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•