

Triflex HX2 Cat & Dog

Akku-Staubsauger

Triflex HX2 Cat&Dog mit LED-Licht und Handbürste ideal für Tierhaarentfernung



- Bis zu 60 Minuten Laufzeit* mit einer Ladung
- Mit automatischer Bodenerkennung für mühelose Handhabung
- 99,999%** Staubrückhaltevermögen durch HEPA** Filter
- Stärkster Miele Staubsauger***
- Patentiertes**** 3in1-Design für eine vielseitige Reinigung

* Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL

** 99,999% according to IEC 62885-4:2020 / HEPA according to EN 1822-1:2019

*** Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC62885-2.

**** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

EAN-Nr.: 4002516445593 / Materialnummer: 11806000 /
Alte Materialnummer: 41OML030EU1

| | |
|--|--------------------------|
| Bauform | |
| Akku-Staubsauger | • |
| Produktmarke | Triflex HX2 |
| Produkttyp | SOML0 |
| Gerätefarbe | Obsidianschwarz |
| Reinigung | |
| Vortex-Technologie | • |
| Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit BrilliantLight | • |
| Bedienkomfort | |
| Elektronische Saugkraftregulierung | 3-stufiger Schieberegler |
| Austauschbarer Li-Ion Akku | • |
| 3 in 1 - Funktion | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Nennleistungsaufnahme in W | 192 |
| Filtersystem | |
| ComfortClean | • |
| Ablufffilter | HEPA Lifetime Filter |
| Staubbehältervolumen in l | 0,5 |
| Technische Daten | |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Nennkapazität Akku in mAh | 2500 |
| Lautstärke in dB | 77,0 |
| Breite in mm | 260 |
| Höhe in mm | 1297 |
| Gewicht in kg | 3,6 |
| Volt | 25,2 |
| Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo | 60 |
| Laufzeit MIN-Stufe mit Elektrozubehör | 30 |
| Laufzeit MAX-Stufe mit Elektrozubehör | 14 |
| Flächenleistung in m ² | 125 |
| Ladezeit in Min. | 240 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Dreiteiliges Zubehör | integriert Wandhalterung |
| Fugendüse | • |
| Saugpinsel Kunststoffborsten | • |
| Polsterdüse XXL SPD 20 | • |
| Elektrobürste Electro Compact SEB 23 | • |
| Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit BrilliantLight | • |
| Reinigungsbürste | Nein |
| Wandhalterung | • |
| Netzteil | • |
| Carpet Care Tool | • |