

## Triflex HX2 Pro

### Akku-Staubsauger

Triflex HX2 Pro – der stärkste Miele Staubsauger mit extra langer Laufzeit



- Bis zu 120 Minuten Laufzeit\* mit einer Ladung
- Breite Bürste mit LED-Licht zur Erfassung versteckter Partikel
- 99,999%\*\* Staubrückhaltevermögen durch HEPA\*\* Filter
- Patentiertes\*\*\* 3in1-Design für eine vielseitige Reinigung
- Kontinuierliche Leistung mit zusätzlichem Akku und Ladegerät

\* Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL und der Verwendung von 2 Akkus.

\*\* 99,999% according to IEC 62885-4:2020 / HEPA according to EN 1822-1:2019

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

EAN-Nr.: 4002516445609 / Materialnummer: 11806010 /  
Alte Materialnummer: 41OML031EU1

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Bauform</b>   |                          |
| Akkustaubsauger  | •                        |
| Produktmarke   | Triflex HX2              |
| Produkttyp   | SOML0                    |
| Gerätefarbe  | Infinitygrau PF          |
| <b>Reinigung</b>   |                          |
| Vortex-Technologie                                       | •                        |
| Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit BrilliantLight | •                        |
| <b>Bedienkomfort</b>                                     |                          |
| Elektronische Saugkraftregulierung                       | 3-stufiger Schieberegler |
| Austauschbarer Li-Ion Akku                               | •                        |
| 3 in 1 - Funktion  | •                        |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                      |                          |
| Nennleistungsaufnahme in W                               | 272                      |
| <b>Filtersystem</b>                                      |                          |
| ComfortClean   | •                        |
| Ablufffilter   | HEPA Lifetime Filter     |
| Staubbehältervolumen in l                                | 0,5                      |
| <b>Technische Daten</b>                                  |                          |
| Akkutyp  | Li-Ion                   |
| Nennkapazität Akku in mAh                                | 2500                     |
| Lautstärke in dB   | 77,0                     |
| Breite in mm   | 1297                     |
| Höhe in mm   | 260                      |
| Gewicht in kg  | 3,6                      |
| Volt   | 25,2                     |
| Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo                        | 120                      |
| Laufzeit MIN-Stufe mit Elektrozubehör                    | 60                       |
| Laufzeit MAX-Stufe mit Elektrozubehör                    | 28                       |
| Flächenleistung in m <sup>2</sup>                        | 250                      |
| Ladezeit in Min.   | 240                      |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                            |                          |
| Dreiteiliges Zubehör                                     | integriert Wandhalterung |
| Fugendüse  | •                        |
| Saugpinsel Kunststoffborsten                             | •                        |
| Polsterdüse XXL SPD 20                                   | •                        |
| Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 435 mit BrilliantLight | •                        |
| Reinigungsbürste   | Nein                     |
| Akku-Ladeschale  | •                        |
| Wandhalterung  | •                        |
| Netzteil   | •                        |
| Zusatzakku   | •                        |