

## Triflex HX2 Racer Akku-Staubsauger

Triflex HX2 Racer mit breiter Elektrobürste und automatischer Bodenerkennung



- Hygiene Lifetime Filter mit >99,99%\* Staubrückhaltevermögen
- Stärkster Miele Staubsauger\*\*
- Patentierte\*\*\* 3in1-Design für eine vielseitige Reinigung
- Zwei VARTA Li-Ion-Akkus für jeweils bis zu 60 Minuten Laufzeit\*\*\*\*

\* 99,999% according to IEC 62885-4:2020 / HEPA according to EN 1822-1:2019

\*\* Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC62885-2.

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste Multi Floor XXL

EAN-Nr.: 4002516445937 / Materialnummer: 11806040 /  
Alte Materialnummer: 41OUL532EU1

<b>Bauform</b>	
Akku-Staubsauger	•
Produktmarke	Triflex HX2
Produkttyp	SOUL5
Gerätefarbe	Lotosweiß
<b>Reinigung</b>	
Vortex-Technologie	•
Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 430	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Saugkraftregulierung	3-stufiger Schieberegler
Austauschbarer Li-Ion Akku	•
3 in 1 - Funktion	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Nennleistungsaufnahme in W	192
<b>Filtersystem</b>	
ComfortClean	•
Ablufffilter	Hygiene Lifetime Filter
Staubbehältervolumen in l	0,5
<b>Technische Daten</b>	
Akkutyp	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500
Lautstärke in dB	77,0
Breite in mm	260
Höhe in mm	1297
Gewicht in kg	3,6
Volt	25,2
Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo	2 x 60
Laufzeit MIN-Stufe mit Elektrozubehör	2 x 30
Laufzeit MAX-Stufe mit Elektrozubehör	2 x 14
Flächenleistung in m <sup>2</sup>	2 x 125
Ladezeit in Min.	240
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Dreiteiliges Zubehör	integriert Wandhalterung
Fugendüse	•
Saugpinselfeststoffborsten	•
Polsterdüse XXL SPD 20	•
Elektrobürste Electro Compact SEB 23	•
Elektrobürste Multi Floor XXL SEB 430	•
Reinigungsbürste	Nein
Wandhalterung	•
Netzteil	•
Zusatzakku	•
Carpet Care Tool	•