

TCR780WP Eco&Steam&9kg

T1 Wärmepumpentrockner:

Mit SteamFinish, SilenceDrum und M Touch für höchste Ansprüche.



- M Touch – Steuern über direktes Tasten oder einfaches Wischen
- Weniger bügeln, mehr Frische – SteamFinish
- Angenehm leises Trocknen – SilenceDrum
- DryCare 40 – trocknet fast alles, was bei 40 °C waschbar ist
- Miele@home – clever vernetzt für mehr Möglichkeiten\*

\* Zusätzliches digitales Angebot der Miele & Cie. KG. Alle smarten Anwendungen werden durch das System Miele@home ermöglicht. Abhängig von Modell und Land kann der Funktionsumfang variieren.

**A+++**

EAN-Nr.: 4002516463566 / Materialnummer: 11819930 /  
Alte Materialnummer: 12CR7802D

<b>Bauform</b>	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Unterbaufähig	•
Türanschlag	links
<b>Bauart</b>	
Produktmarke	T1 Chrome Edition
Wärmepumpentrockner	•
<b>Design</b>	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Blendenausführung	gerade
Bedienungsart	Touch-Bedienung
Display	M Touch
<b>Trockenergebnis</b>	
Punktgenaue Trocknung PerfectDry	•
Duftsysteem FragranceDos <sup>2</sup>	•
Intelligente Trommelreversierung	•
Geprüfte Hygiene	•
<b>Wäscheschonung</b>	
SilenceDrum	•
Beladung in kg	9,0
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Tageszeitanzeige	•
Programmablauf-Anzeige	Ja
Trockenassistent	•
Info-Texte	•
Favoriten-Programme	•
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
Akustikpaket für niedrigste Geräuschwerte	•
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A+++
sparsamer als der Grenzwert (24) der Energieeffizienzklasse A+++	10%
Jahresstromverbrauch in kWh	174
Laufzeit im Standardprogramm in min	220
Geräusch im Programm Baumwolle bei voller Beladung in db(A) re1pW	62
Kondensationseffizienzklasse	A
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle Schranktrocknen bei voller Beladung in kWh	1,47
EcoFeedback	•

TCR780WP Eco&Steam&9kg

T1 Wärmepumpentrockner:

Mit SteamFinish, SilenceDrum und M Touch für höchste Ansprüche.



EAN-Nr.: 4002516463566 / Materialnummer: 11819930 /

Alte Materialnummer: 12CR7802D

EcoDry-Technologie	•
Wartungsfreier Wärmetauscher	•
ProfiEco Motor	•
<b>Trockenprogramme</b>	
Automatic plus	•
Baumwolle	•
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Finish Seide	•
Finish Wolle	•
Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Kopfkissen normal	•
Kopfkissen groß	•
Baumwolle Hygiene	•
Lüften kalt	•
Lüften warm	•
Korbprogramm	•
Vorbügeln	•
Bettwäsche	•
Finish Dampf	•
<b>Extras Trocknen</b>	
Knitterschutz	•
Schonen plus	•
Auffrischen	•
Summer	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Qualität</b>	
Softrippen	•
<b>Sicherheit</b>	
PIN-Code	•
Anzeige "Behälter entleeren"	•
Anzeige "Filter reinigen"	•
Optische Schnittstelle	•
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1054
Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	62
Gesamtanschlusswert in kW	1,10
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50

TCR780WP Eco&Steam&9kg

T1 Wärmepumpentrockner:

Mit SteamFinish, SilenceDrum und M Touch für höchste Ansprüche.



EAN-Nr.: 4002516463566 / Materialnummer: 11819930 /

Alte Materialnummer: 12CR7802D

Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
Enthält fluorierte Treibhausgase	•
Hermetisch geschlossen	•
Kältemittelart	R134a
Kältemittelmenge in kg	0,48
Treibhauspotential Kältemittel in CO <sub>2</sub> e	1430
Treibhauspotential Gerät in CO <sub>2</sub> e	686,00
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Duftflakon	•
Gutschein für einen zweiten Duftflakon	•
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	


Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TCR780WP Eco&Steam&9kg

T1 Wärmepumpentrockner:


Mit SteamFinish, SilenceDrum und M Touch für höchste Ansprüche.




T1 Einbauskizze, schräge Blende, gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende, gerade Blende, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende, gerade Blende, mit Sichtfenster, Maße in mm



T1 Skizze, schräge Blende, gerade Blende, Maße in mm