

## DAS 2620 EXTA Flachpaneelhaube zur Kombination mit einem externen Gebläse




- Klassisches Design – Edelstahl-Panel in 60 cm Breite
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Sicher und leicht zu reinigen – Miele CleanCover
- Für bestmögliche Funktion – Lüftungstechnisches Zubehör



EAN-Nr.: 4002516495499 / Materialnummer: 11862380 /  
Alte Materialnummer: 28S2621SD

<b>Bauform und Design</b>	
Gerätefarbe	Edelstahl
<b>Bauform</b>	
Flachpaneelhaube	•
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft	DUU 151,DUU 150
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Steuerung	•
Boosterstufen	1
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	C
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	109,5
Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A
Klasse für fluiddynamische Effizienz	C
Beleuchtungseffizienzklasse	A
<b>Pflegekomfort</b>	
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1
<b>Beleuchtung</b>	
<b>LED-Beleuchtung</b>	
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	310
Farbtemperatur in K	3500
<b>Sicherheit</b>	
Sicherheitsausschaltung	•
<b>Technische Daten</b>	
Breite des Haubenkörpers in mm	596
Höhe des Haubenkörpers in mm	36
Tiefe des Haubenkörpers in mm	273
Nettogewicht in kg	10,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,5
Schutzkontaktstecker	•
Mindestabstand über Elektrokochelementen in mm	450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm	650
Phasenanzahl	1
Gesamtanschlusswert in kW	0,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Frequenz in Hz	50
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Rückstauklappe	•

## DAS 2620 EXTA Flachpaneelhaube zur Kombination mit einem externen Gebläse



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,  
Skizze

1) Der Schrank muss zur Befestigung der Dunstabzugshaube im vorderen Bereich über einen Unterboden verfügen. Wird das Gerät weiter hinten montiert, z. B. bei Montage einer Frontblende, muss auch der Unterboden entsprechend tiefer sein. , 2) Ist eine Zwischenwand vorgesehen, muss sie herausnehmbar sein., 3) Abluft, Umluft mit Umbausatz DUU 150., , \* In dieser Einbausituation schließt der Schirm mit der Korpusvorderkante ab. , Wird die Dunstabzugshaube weiter vorne oder hinten positioniert (z. B. bei Verwendung einer Frontblende), sind die Maße entsprechend anzupassen., , Bei den Maßen für die Schrankhöhe und Ausschnitte ist montiertes Zubehör zu berücksichtigen (z. B. Schalldämpfer, Umluft Umbausatz).