

## PDR 518 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit Restfeuchtesteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



- Trommelvolumen 325.00 l , Füllgewicht 13.0 kg – 18.0 kg
- Einzigartige Wäscheschonung – Schontrommel
- Höchste Energieeffizienz durch Air Recycling
- Punktgenaue Trocknung für alle Textilien – PerfectDry
- Zukunftsfähig vernetzbar per LAN und WLAN

EAN-Nr.: 4002516473275 / Materialnummer: 11901210 /  
Alte Materialnummer: 52518007EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Frontlader
Linie	Performance
Front	Edelstahl
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:25	13,0
Beladungsmenge bei einem Füllverhältnis von 1:18	18,0
Trommelvolumen in l	325,00
Trocknungssystem	Abluft
Türöffnung [Ø] in mm	520
Türöffnungswinkel in Grad	180
Türanschlag	links
Türanschlag wechselbar	•
Schontrommel aus Edelstahl	Ja
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Hotellerie und Gastronomie	•
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Facility Management	•
Geeignet für den Waschsalon	•
Geeignet für Wohnungsbau und Wohnheim	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Gestüte und Reitställe	•
Geeignet für Unis, Schulen und Kindergärten	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Sportverein	•
Geeignet für Beauty, Wellness & Fitness	•
Geeignet für Freizeitparks & Ferienanlagen	•
Geeignet für Staatliche/Soziale Einrichtungen	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Maximale Verdampfungsleistung in l/Std.	18,20
Spezifischer Energieverbrauch in kWh/kg	0,53
Programmlaufzeit in Min.	24
Lebensdauer in Trockenzyklen	40000
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Select Benchmark
Programmierbarkeit	Einstellung defin. Parameter
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50/60HZ
Heizleistung Elektro in kW	18,00
Gesamtanschluss in kW	18,60
Absicherung in A	35
<b>Mögliche Spannungsvariante</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 60HZ
Heizleistung in kW	27,00

PDR 518 ROP [EL]

Professional Ablufttrockner, elektrobeheizt

mit Restfeuchtsteuerung M Select ROP für perfekte Trockenergebnisse.



EAN-Nr.: 4002516473275 / Materialnummer: 11901210 /

Alte Materialnummer: 52518007EU

Gesamtanschluss in kW	28,20
Absicherung in A	50
<b>Maße und Gewicht Trockner</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1400
Außenmaß, Nettobreite in mm	906
Außenmaß, Nettotiefe in mm	1035
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1526
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1090
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	1125
Nettogewicht in kg	173,5
Bruttogewicht in kg	187
Maximale Bodenbelastung in N/m <sup>2</sup>	1967
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	50 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	4,50
<b>Ausstattung</b>	
Intelligente Trommelreversierung	•
Axiale Luftführung	•
Großflächiger Flusenfilter	•
PerfectDry	•
Softliftrippen	•
AirRecycling	•
Kommunikationsschacht	•
Not-Halt-Schalter	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Kassiersystem (Option)	•
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung/Energiemanagement (Option)	•
WLAN Trockner	•
Connector Box	•
LAN-Modul (Option)	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
DVGW-Gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•