

APWM 073

Bausatz Dosieradapter

für den direkten Anschluss von Dosierpumpen,  $\varnothing$  6 mm, bei bis zu 9 kg Füllmenge.



- Geeignet für Schläuche mit einem Durchmesser von 6 mm
- Für 9 kg Benchmark Waschmaschinen
- Für 6 Dosieranschlüsse

EAN-Nr.: 4002516589921 / Materialnummer: 11902700 /  
Alte Materialnummer: 59510073EU

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Waschmaschinen	•
<b>Geräte-/Zubehörszugehörigkeit</b>	
PWM 509	•
PWM 909	•
<b>Produktkategorie</b>	
Dosiersystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Weiß
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	100
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	150
Nettogewicht [kg]	0,08
Bruttogewicht in kg	0,09