

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe speziell für die Anforderungen im Facility Management. Füllgewicht 6.0 kg.



- Trommelvolumen 57 l, Füllgewicht 6.0 kg
- Getestet für die intensive Nutzung – einmalige Miele Qualität
- Sprachneutrale Blende mit Drehwahlschalter – M Select
- Gründliche Reinigung – Spezialprogramme für Mopps und Tücher
- Bestmöglicher Schmutzabtrag – patentierte Vorentwässerung\*

\* Europäisches Patent: EP 2 003 236 B1

EAN-Nr.: 4002516487074 / Materialnummer: 11905850 /  
Alte Materialnummer: 51506161D

Bauform und Ausführung	
Bauform	Frontlader, säulenfähig
Linie	Performance
Front	Lotosweiß
Blendenfarbe	Edelstahl
Beladungsmenge in kg	6,0
Trommelvolumen in l	57
Türöffnung [Ø] in mm	300
Türöffnungswinkel in Grad	167
Türanschlag	rechts
Wartungsfreier Synchronmotor	•
Schontrommel mit gelochter Trommelrückwand aus Edelstahl	•
Anwendung	
Geeignet für das Facility Management	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l/kg	8,70
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh/kg	0,17
Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg	8,20
Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg	0,06
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in l	52,0
Wasserverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in l	70,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser in kWh	1,00
Energieverbrauch bei Anschluss an Kaltwasser im Programm Mopp Standard 60°C in kWh	1,40
Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.	59
Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l	49,0
Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh	0,36
Programmlaufzeit bei Anschluss an Warmwasser in Min.	49
Restfeuchte bei Kaltspülen in %	52
Restfeuchte bei Warmspülen in %	50
Restfeuchte bei der Aufbereitung von Wischbezügen in %	20
Schleuderdrehzahl in U/Min.	1400
g-Faktor	535
Steuerung	
Steuerungstyp	M Select Kleine Riesen
Programmierbarkeit	Programmierbar
Max. Startzeitvorwahl in h	96
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]

Professional Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe speziell für die Anforderungen im Facility Management. Füllgewicht 6.0 kg.



EAN-Nr.: 4002516487074 / Materialnummer: 11905850 /  
Alte Materialnummer: 51506161D

Sprache jederzeit einfach wählbar

<b>Dosierung</b>	•
Einspülkasten	3 Fächer
Flexible Dosieradapter (Option)	•
Maximale Anschlussmöglichkeiten für Dosierpumpen [Anzahl]	6
Leerstandsensierung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	2N~ 400V 50HZ
Heizleistung in kW	4,60
Gesamtanschluss in kW	4,80
Absicherung in A	16
<b>Mögliche Spannungsvariante</b>	
Elektroanschluss	230V~
Heizleistung in kW	2,30
Gesamtanschluss in kW	2,50
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Warmwasser [Anzahl]	1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung
Laugenpumpe mit Feinsieb	DN 22
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	850
Außenmaß, Nettobreite in mm	596
Außenmaß, Nettotiefe in mm	714
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	944
Außenmaß, Bruttobreite in mm	660
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	768
Nettogewicht in kg	99,0
Bruttogewicht in kg	104
Maximale Bodenbelastung in N	2820
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	<70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	1,00
<b>Ausstattung</b>	
Patentierter Vorentwässerung	•
Tuchaufbereitung	•
3-Dimensionale Unwuchtüberwachung	•
Profi Stoßdämpfer	•
Widerstandsfähiger Edelstahlflansch	•
Desinfektionsspülen	•
EcoSpeed	•
Effiziente Schöpfrippentechnik	•
Temperaturüberwachung	•
Spezialheizkörper	•
Mengenautomatik	•

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]

Professionelle Waschmaschine, Kleiner Riese, elektrobeheizt, mit Ablaufpumpe speziell für die Anforderungen im Facility Management. Füllgewicht 6.0 kg.



EAN-Nr.: 4002516487074 / Materialnummer: 11905850 /  
Alte Materialnummer: 51506161D

Volumenstromzähler	•
Kommunikationsschacht	•
Wäsche nachlegen	•
Geräteunabhängiges Zubehör	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Recyclingquote in %	95
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Optische Schnittstelle für Servicezugang	•
Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)	•
LAN/WLAN-Modul (Option)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Kapazitäten</b>	
Wischtücher, 22 g [Anzahl]	136
Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g [Anzahl]	31
Mopps, Baumwolle, 50 cm / 220 g [Anzahl]	27
Mopps, Mikrofaser, 40 cm / 120 g [Anzahl]	50
Mopps, Mikrofaser, 50 cm / 170 g [Anzahl]	35
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Spritzwasserschutz IP X4	•
WEEE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•