

WWA028 WPS ActiveWhite
 W1 Waschmaschine Frontlader:
 B | 7 kg | 1400 U/min | CapDosing | Schontrommel | AddLoad



- Unsere Schontrommel sorgt dafür, dass die Wäsche im einwandfreien Zustand bleibt
- Schnell aufgefrischt mit dem Programm Express 20
- Exklusives CapDosing -Sortiment für verschiedene Textilien und Flecken*
- Leichte Bedienung per Sensortasten – EasyControl
- Sparsam, leistungsstark, verschleißfrei – der ProfiEco Motor

* Patent EP 2 365 120



EAN-Nr.: 4002516513148 / Materialnummer: 11919230 /
 Alte Materialnummer: 11WA0283D

Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
Bauart	
Produktmarke	W1 White Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Türdesign	Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß
Blendenausführung	5° geneigt
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	EasyControl gelb
Reinigungsleistung	
Portionsgerechte Dosierung CapDosing	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	7,0
Bedienkomfort	
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	51
Gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in l	45
Schleudereffizienzklasse (A – G)	B
Luftschallemissionsklasse (beim Schleudern; A – D)	A
Luftschallemission beim Schleudern in dB(A) re1pW	72
Dauer des Programms "ECO 40-60" bei Nennkapazität	199
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,30
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
Baumwolle	•
Baumwolle mit Vorwäsche	•

WWA028 WPS ActiveWhite

W1 Waschmaschine Frontlader:

B | 7 kg | 1400 U/min | CapDosing | Schontrummel | AddLoad



EAN-Nr.: 4002516513148 / Materialnummer: 11919230 /
Alte Materialnummer: 11WA0283D

Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•
Waschoptionen	
Kurz	•
Einweichen	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Sicherheit	
Wasserschutzsystem	Waterproof-System
PIN-Code	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	643
Gewicht in kg	80
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50


WWA028 WPS ActiveWhite

W1 Waschmaschine Frontlader:


B | 7 kg | 1400 U/min | CapDosing | Schontrommel | AddLoad




W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm



W1 Skizze, 5 Grad Blende, Maße in mm