

APWM 017

Dosierpumpenständer

mit schrägem Boden zur vollständigen Restentleerung der flüssigen Mediengebinde.



- Geeignet zur Montage des Dosierpumpengehäuses DOS G2
- Geeignet zur Montage der Dosierpumpeneinheit DOS GP3
- Mit 4 Lenkrollen für eine maximale Beweglichkeit
- Geeignet zur Montage von Brightwell Dosierpumpen und APWM 054

EAN-Nr.: 4002516501404 / Materialnummer: 11933700 /

Alte Materialnummer: 59510017EU

Produktzugehörigkeit	
Waschmaschinen	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

APWM 017

Dosierpumpenständer

mit schrägem Boden zur vollständigen Restentleerung der flüssigen Mediengebinde.



EAN-Nr.: 4002516501404 / Materialnummer: 11933700 /  
Alte Materialnummer: 59510017EU

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Produktkategorie</b>	
Dosiersystem	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Elektroanschluss	OHNE
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1030
Außenmaß, Nettobreite in mm	1000
Außenmaß, Nettotiefe in mm	371
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	1152
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	413
Nettogewicht [kg]	9,00
Bruttogewicht in kg	10,00