

FN 4842 D

Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED Beleuchtung.



- Auch grifflose Geräte lassen sich mühelos öffnen dank Click2open
- Keine Vereisung des Gefriergutes – nie mehr abtauen dank NoFrost
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Mehr Platz für besonders großes Gefriergut – XXL Box



EAN-Nr.: 4002516517726 / Materialnummer: 11953880 /
Alte Materialnummer: 37484244EU1

| | |
|--|-------------------|
| Gerätekategorie | |
| Gefrierschrank | • |
| Bauform | |
| Standgerät | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Design | |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Frontfarbe | Weiß |
| Beleuchtung Gefrierzone | LED |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| NoFrost | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Türöffnungshilfe | Click2open |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | FreshTouch |
| Gradgenaue Einstellung | Gefriertemperatur |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Nein |
| SuperFrost | • |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Sabbatmodus | • |
| Party-Modus | • |
| Gefriergerät/-zone | |
| Anzahl Gefrierschubladen | 6 |
| davon XXL Box | 1 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A – G) | D |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 187,40 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,51 |
| Sicherheit | |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Akustischer Temperaturalarm Gefrierteil | • |
| Akustischer Temperaturalarm | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Optischer Temperaturalarm | • |
| Netzausfallanzeige Gefrierteil | • |
| FrostProof | • |
| Technische Daten | |
| Gerätebreite in mm | 600 |
| Gerätehöhe in mm | 1655 |
| Gerätetiefe in mm | 675 |
| Gewicht in kg | 62,1 |
| Klimaklasse | SN-T |
| 4-Sterne-Gefrierzone in l | 239 |
| Gesamtnutzzinhalt in l | 239 |
| Lagerzeit bei Störung in h | 16 |
| Gefriervermögen in kg/24h | 17,00 |

FN 4842 D

Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED Beleuchtung.



EAN-Nr.: 4002516517726 / Materialnummer: 11953880 /


Alte Materialnummer: 37484244EU1

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Geräuschklasse (A-D) | B |
| Geräusch-Schalleistung in dB(A) re1pW | 34 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1300 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,1 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Eiswürfelschale | • |

FN 4842 D


Stand-Gefrierschrank

mit höchstem Komfort dank NoFrost, Click2open und LED Beleuchtung.




FN4342E, FN4842D, FN4844C, Installation (*Fußnote) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm




FN4842D, FN4844C, Aufstellskizze (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



KFN4898CD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, Draufsicht (*Fußnote) (Skizze)

*Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



Freistehendes Kältegerät mit Metallfront in eine Küchenzeile integrieren, edt/cs, ws, bst, el (*Fußnote) (Skizze)

1. Aufsatzschrank, 2. Kältegerät, Türtiefe = 75 mm, 3. Küchenschrank, 4. Wand, A = 25 mm (mit Griffmulde)/60 mm (mit Griff), * Bei Kältegeräten mit montierten Wandabstandshaltern vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 15 mm.