

## KM 6523 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

für den flächenbündigen Einbau für eine besonders elegante Küchengestaltung.



- Einfache Bedienung – EasySelect
- Modernes Design – 752 mm breit für den flächenbündigen Einbau
- Besonders flexibel – 4 Kochzonen inkl. 1 Vario-Zone
- Komfortabel – Ankochautomatik für jede Kochzone
- Sicher – dreistufige Restwärmeanzeige für jede Kochzone

EAN-Nr.: 4002516573272 / Materialnummer: 12048070 /  
Alte Materialnummer: 26652370D

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Beheizungsart</b>                                 |                   |
| Beheizungsart  | Elektro           |
| <b>Bauform</b>                                       |                   |
| Unabhängig vom Herd                                  | •                 |
| <b>Design</b>  |                   |
| Elegante Glaskeramikoberfläche                       | •                 |
| Farbe der Glaskeramik                                | Schwarz           |
| Flächenbündiger Einbau                               | •                 |
| <b>Kochzonenausstattung</b>                          |                   |
| Anzahl der Kochzonen                                 | 4                 |
| <b>1. Kochzone / Kochbereich</b>                     |                   |
| Position   | vorne links       |
| Art  | Vario-Kochzone    |
| Größe in mm  | Ø 120 / Ø 210     |
| Max. Leistung in W                                   | 1200/2200         |
| <b>2. Kochzone / Kochbereich</b>                     |                   |
| Position   | hinten links      |
| Art  | Einkreis-Kochzone |
| Größe in mm  | Ø 145             |
| Max. Leistung in W                                   | 1200              |
| <b>3. Kochzone / Kochbereich</b>                     |                   |
| Position   | hinten rechts     |
| Art  | Koch-/Bräterzone  |
| Größe in mm  | Ø 170 / 170x290   |
| Max. Leistung in W                                   | 1500/2600         |
| <b>4. Kochzone / Kochbereich</b>                     |                   |
| Position   | vorne rechts      |
| Art  | Einkreis-Kochzone |
| Größe in mm  | Ø 180             |
| Max. Leistung in W                                   | 1800              |
| <b>Bedienkomfort</b>                                 |                   |
| Bedienung über Sensortasten                          | EasySelect        |
| Kochzonenerweiterung                                 | •                 |
| Anzeigefarbe   | Gelb              |
| Stop&Go-Funktion                                     | •                 |
| Recall-Funktion                                      | •                 |
| Kurzzeitwecker                                       | •                 |
| Abschaltautomatik                                    | •                 |
| Ankochautomatik                                      | •                 |
| Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne) | •                 |
| <b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>                  |                   |
| Restwärmenutzung                                     | •                 |
| <b>Pflegekomfort</b>                                 |                   |
| Leicht zu reinigende Glaskeramik                     | •                 |
| <b>Sicherheit</b>                                    |                   |
| Sicherheitsausschaltung                              | •                 |
| Verriegelungsfunktion                                | •                 |
| Inbetriebnahmesperre                                 | •                 |

KM 6523 FL

Herdunabhängiges Elektrokochfeld

für den flächenbündigen Einbau für eine besonders elegante Küchengestaltung.



EAN-Nr.: 4002516573272 / Materialnummer: 12048070 /  
Alte Materialnummer: 26652370D

|   |                |
|---|----------------|
| Überhitzungsschutz  | •              |
| Restwärmeanzeige  | •              |
| <b>Technische Daten</b>   |                |
| Abmessungen (H x B x T) in mm                                   | 45 x 752 x 492 |
| Abmessungen in mm (Breite)                                      | 752            |
| Abmessungen in mm (Höhe)  | 45             |
| Abmessungen in mm (Tiefe)                                       | 492            |
| Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm                            | 45             |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 730            |
| Gewicht in kg   | 10             |
| Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau  | 470            |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau | 756            |
| Gesamtanschlusswert in kW                                       | 7,80           |
| Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau  | 496            |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                           | 1,4            |
| Spannung in V   | 230            |
| Frequenz in Hz  | 50-60          |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                                   |                |
| Glasschaber   | •              |
| Anschlusskabel  | Ja             |

