

DAW 1920 Active  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



- Zeitloses Design – Edelstahl-Haubenschirm in 898 mm Breite
- Leistungsstark – 645 m<sup>3</sup>/h in der Boosterstufe
- Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Metallfettfilter
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig

A

EAN-Nr.: 4002516588436 / Materialnummer: 12061590 /  
Alte Materialnummer: 28W1920ED

<b>Bauform</b>	
Wand-Dunstabzugshaube	•
<b>Betriebsarten</b>	
Art der Luftführung	Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter	DKFS 36-P
<b>Design</b>	
Farbe	Edelstahl
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Steuerung	•
EasySwitch	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A+++ – D)	A
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	49,8
Klasse für fluiddynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
<b>Filtersystem</b>	
Anzahl Spülmaschinengeeignete Metallfettfilter	3
<b>Beleuchtung</b>	
LED	•
Anzahl x Watt	1 x 3,2 W
Beleuchtungsstärke in Lx	350
Farbtemperatur in K	3500
<b>Gebläse</b>	
Doppelseitig saugendes Gebläse	•
Wechselstrommotor (AC-Motor)	•
<b>Abluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	255
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	400
Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h)	645
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	53,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	62,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	71,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)	39,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	48,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	57,0
<b>Umluft</b>	
Luftleistung Stufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	235
Luftleistung Stufe 2 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	390
Luftleistung Boosterstufe 1 (m <sup>3</sup> /h) nach EN 61591	620
Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	54,0
Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3	64,0
Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	40,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13	50,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13	60,0
<b>Technische Daten</b>	
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm	673–993


DAW 1920 Active  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



EAN-Nr.: 4002516588436 / Materialnummer: 12061590 /  
Alte Materialnummer: 28W1920ED

Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm	803-1123
Breite des Haubenkörpers in mm	898
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm	673
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm	993
Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm	803
Höhe des Haubenkörpers in mm	50
Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm	1123
Tiefe des Haubenkörpers in mm	500
Mindestabstand über Elektrokoefeldern in mm	450
Nettogewicht in kg	15,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,4
Schutzkontaktstecker	•
Gesamtanschlusswert in kW	0,24
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
<b>Montagehinweise</b>	
Abluftanschluss oben	•
Abluftanschluss oben und hinten	•
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150
Teleskopierbarer Kamin	•
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Rückstauklappe	•
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>	
Aktivkohlefilter	Nein

DAW 1920 Active  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit EasySwitch-Drucktasten für komfortable Bedienung



DAW1920, DAW1922W Living, Skizze

1) Abluft, 2) Umluft, 3) Umluftaustritt bei Umluft nach oben montiert, 4+5) Installationsbereich (bei Umluft nur 4)