

PFD 402 [WB SpeedAir]

Stand-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



- Max. Reinigungsleistung*: 456 Teller/h bzw. 24 Körbe/h
- Optimale Trocknungsergebnisse dank Dry+ Trocknung
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex
- Immer das richtige Programm – spülgutspezifische Lösungen
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem

* Laufzeit ohne Trocknung. Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN-Nr.: 4002516575627 / Materialnummer: 12065160 /
Alte Materialnummer: 61040210DAC

Bauform und Ausführung

Bauform	Stand-Spülmaschine
Linie	MasterLine
Modell	SpeedAir
Spülsystem	Frischwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Edelstahl
Deckel	Edelstahl
Seitenwände	Edelstahl
Rückwand	Verzinkt

Anwendung

Geeignet für die Gastronomie/Bar	•
Geeignet für die Hotellerie	•
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Quick-Service-Restaurants	•
Geeignet für den Sportverein	•

Leistungsdaten

Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	390
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	5
Maximale Nachspültemperatur in °C	80
Reinigungsleistung Teller/h	456
Reinigungsleistung Körbe/h	24
Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen	•
Lebensdauer in Spülzyklen	28000

Miele MOVE

Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
---------------------------------	---

Steuerung

Steuerungstyp	M Touch Flex
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Spülprogramme [Anzahl]	11
Einstellbare Temperaturhaltezeit	•
Trockenzeit veränderbar	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprachneutrale Bedienung	•

Standard Elektroanschluss

Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16

PFD 402 [WB SpeedAir]

Stand-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN-Nr.: 4002516575627 / Materialnummer: 12065160 /

Alte Materialnummer: 61040210DAC

CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90
Mögliche Spannungsvariante	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	3,00
Gesamtanschluss in kW	3,40
Absicherung in A	16
Wasseranschluss/-ablauf	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	0,40 - 10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	10,70
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	8,00
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	170
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Höhe in mm	820
Außenmaß mit Deckel, Höhe in mm	835
Maximale Höhenverstellung in mm	60,00
Außenmaß, Breite in mm	598
Außenmaß, Tiefe in mm	598
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	920
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	740
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	559
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	536
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	516
Einschubhöhe über Fußboden in mm	216
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	78
Bruttogewicht in kg	88
Maximale Bodenbelastung in N/m ²	1200
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Schallleistungspegel (LwA)	59,0
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	1,44
Programme	
Universal	•
Super kurz	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•

PFD 402 [WB SpeedAir]

Stand-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN-Nr.: 4002516575627 / Materialnummer: 12065160 /

Alte Materialnummer: 61040210DAC

Biergläser	•
Bestecke	•
Kunststoffe	•
Energiespar	•
Intensiv	•
Regeneration	•
Abpumpen	•
Korbgestaltung	
Korbausstattung MasterLine	•
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210	•
Ausstattung	
Trocknung	Dry+ Trocknung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Salzgefäß in der Tür	•
Safe-Modus	•
Perfect GlassCare	•
Hocheffektives Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Optische Schnittstelle	•
Umfangreiches Zubehör (Option)	•
Anschlussmöglichkeiten	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Externes Dosiermodul für Klarspüler	•
WLAN	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
Spritzwasserschutz IPX1	•
EMV-Funkschutz	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•