

PFD 402 U [WB SpeedAir]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



- Max. Reinigungsleistung*: 456 Teller/h bzw. 24 Körbe/h
- Optimale Trocknungsergebnisse dank Dry+ Trocknung
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex
- Immer das richtige Programm – spülgutspezifische Lösungen
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem

* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN-Nr.: 4002516575689 / Materialnummer: 12065220 /
Alte Materialnummer: 61040220DAC

Bauform und Ausführung	
Bauform	Unterbaubare Spülmaschine
Linie	MasterLine
Modell	SpeedAir
Spülsystem	Frischwasser
Anzahl Spülebenen	2
Front	Lotosweiß
Deckel	Ohne Deckel
Seitenwände	Verzinkt
Anwendung	
Geeignet für die Gastronomie/Bar	•
Geeignet für die Hotellerie	•
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Quick-Service-Restaurants	•
Geeignet für den Sportverein	•
Leistungsdaten	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	390
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	5
Maximale Nachspültemperatur in °C	80
Reinigungsleistung Teller/h	456
Reinigungsleistung Teller/h mit Dry+	142
Reinigungsleistung Körbe/h	24
Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen	•
Lebensdauer in Spülzyklen	28000
Miele MOVE	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Steuerung	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Spülprogramme [Anzahl]	11
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprachneutrale Bedienung	•
Standard Elektroanschluss	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•

PFD 402 U [WB SpeedAir]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN-Nr.: 4002516575689 / Materialnummer: 12065220 /

Alte Materialnummer: 61040220DAC

Länge der Netzanschlussleitung in m 1,90

Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss AC 230V 50HZ

Heizleistung in kW 3,00

Gesamtanschluss in kW 3,40

Absicherung in A 16

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl] 1

Warmwasser [Anzahl] 1

Erforderlicher Fließdruck in bar 0,40-10,00

Ablaufpumpe [DN] 22

Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm 100

Integrierter Wasserenthärter •

Maximale Wasserhärte in mmol/l 10,70

Wasserschutzsystem Waterproofsystem

Wasserverbrauch pro Spülgang in l 8,00

Länge Wasserzulaufschlauch in cm 170

Länge Wasserablaufschlauch in cm 150

Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm 820

Maximale Höhenverstellung in mm 60,00

Außenmaß, Breite in mm 598

Außenmaß, Tiefe in mm 580

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 920

Außenmaß, Bruttobreite in mm 670

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 740

Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm 559

Nutzbarer Spülraum, Breite in mm 536

Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm 474

Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm 516

Einschubhöhe über Fußboden in mm 216

Erforderliche Nischenbreite in mm 600

Nettogewicht [kg] 69

Bruttogewicht in kg 79

Maximale Bodenbelastung in N/m² 1200

Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA) 47 dB(A) re 20 µPa

Schalleistungspegel (LwA) 59,0

Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h 1,44

Programme

Universal •

Super kurz •

Kurz •

Hygiene •

Kalt/Vorspülen •

Gläser •

Biergläser •

Bestecke •

PFD 402 U [WB SpeedAir]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN-Nr.: 4002516575689 / Materialnummer: 12065220 /

Alte Materialnummer: 61040220DAC

Kunststoffe	•
Intensiv	•
Regeneration	•
Abpumpen	•
Korbgestaltung	
2 x Einsatz E 816 für Teller	•
1 x Oberkorb APFD 215	•
1 x Unterkorb APFD 220 für Einsätze	•
2 x Einsatz APFD 420 für Besteck	•
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210	•
Ausstattung	
Trocknung	Dry+ Trocknung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Salzgefäß in der Tür	•
Perfect GlassCare	•
Einstellbare Temperaturhaltezeit	•
Trockenzeit veränderbar	•
Optische Schnittstelle	•
Hocheffektives Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle	•
WLAN	•
Umfangreiches Zubehör (Option)	•
Anschlussmöglichkeiten	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Externes Dosiermodul für Klarspüler	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
Spritzwasserschutz IPX1	•
EMV-Funkschutz	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•