

## PFD 402 U [WB SpeedAir]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



- Max. Reinigungsleistung\*: 456 Teller/h bzw. 24 Körbe/h
- Optimale Trocknungsergebnisse dank Dry+ Trocknung
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex
- Immer das richtige Programm – spülutspezifische Lösungen
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN-Nr.: 4002516575689 / Materialnummer: 12065220 /  
Alte Materialnummer: 61040220DAC

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Unterbaubare Spülmaschine
Linie	MasterLine
Modell	SpeedAir
Spülsystem	Frischwasser Frontlader
Anzahl Spülebenen	2
Front	Lotosweiß
Deckel	Ohne Deckel
Seitenwände	Verzinkt
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für die Gastronomie/Bar	•
Geeignet für die Hotellerie	•
Geeignet für die Pension	•
Geeignet für die Gemeinschaftsverpflegung	•
Geeignet für den Kindergärten	•
Geeignet für Unis und Schulen	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Quick-Service-Restaurants	•
Geeignet für den Sportverein	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	390
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	5
Maximale Nachspültemperatur in °C	80
Reinigungsleistung Teller/h	456
Reinigungsleistung Teller/h mit Dry+	142
Reinigungsleistung Körbe/h	24
Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen	•
Lebensdauer in Spülzyklen	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Anzeige von Gerätestatus und -details	•
Empfang von Push-Benachrichtigungen	•
Individuelle Gerätebenennung	•
Standortkonfiguration	•
Nachbestellung von Verbrauchsgütern	•
Fehlermanagement	•
Betriebsdatenerfassung	•
Self-Help-Funktion	•
Installation von Remote- und Softwareupdates	•
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programme [Anzahl]	11
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprachneutrale Bedienung	•

## PFD 402 U [WB SpeedAir]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN-Nr.: 4002516575689 / Materialnummer: 12065220 /  
Alte Materialnummer: 61040220DAC

<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90
<b>Mögliche Spannungsvariante 1</b>	
Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung in kW	3,00
Gesamtanschluss in kW	3,40
Absicherung in A	16
<b>Wasseranschluss/-ablauf</b>	
Kaltwasser [Anzahl]	1
Warmwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in bar	0,40-10,00
Ablaufpumpe [DN]	22
Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
Integrierter Wasserenthärter	•
Maximale Wasserhärte in mmol/l	10,70
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Wasserverbrauch pro Spülgang in l	8,00
Länge Wasserzulaufschlauch in cm	170
Länge Wasserablaufschlauch in cm	150
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Höhe in mm	820
Außenmaß, Breite in mm	598
Außenmaß, Tiefe in mm	580
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	920
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	740
Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm	559
Nutzbarer Spülraum, Breite in mm	536
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	516
Einschubhöhe über Fußboden in mm	216
Erforderliche Nischenbreite in mm	600
Nettogewicht [kg]	69
Bruttogewicht in kg	79
Maximale Bodenbelastung in N	1200
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Schalleistungspegel (LwA)	59,0
Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h	1,44
<b>Programme</b>	
Universal	•
Super kurz	•
Kurz	•
Hygiene	•
Kalt/Vorspülen	•
Gläser	•

## PFD 402 U [WB SpeedAir]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Hotellerie-, Gastronomie- und Cateringbetriebe.



EAN-Nr.: 4002516575689 / Materialnummer: 12065220 /  
Alte Materialnummer: 61040220DAC

Biergläser	•
Bestecke	•
Kunststoffe	•
Energiespar/Eco	•
Intensiv	•
Regeneration	•
Abpumpen	•
<b>Korbgestaltung</b>	
2 x Einsatz E 816 für Teller	•
1 x Oberkorb APFD 215	•
1 x Unterkorb APFD 220 für Einsätze	•
2 x Einsatz APFD 420 für Besteck	•
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210	•
<b>Ausstattung</b>	
Trocknung	Dry+ Trocknung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Salzgefäß in der Tür	•
Perfect GlassCare	•
Einstellbare Temperaturhaltezeit	•
Trockenzeit veränderbar	•
Optische Schnittstelle	•
Hocheffektives Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle	•
WLAN-Modul	•
Umfangreiches Zubehör (Option)	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Externes Dosiermodul für Klarspüler	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
Spritzwasserschutz IPX1	•
EMV-Funkschutz	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•