

PFD 405 U DOS [WB HygieneAir]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



- Max. Reinigungsleistung*: 456 Teller/h bzw. 24 Körbe/h
- Optimale Trocknungsergebnisse dank Dry+ Trocknung
- Einfaches und sicheres Handling dank automatischer Dosierung
- Besonders hygienische Ergebnisse – Nachspültemperatur von 85 °C
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex

* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN-Nr.: 4002516575856 / Materialnummer: 12065390 /
Alte Materialnummer: 61040585DAC

| Bauform und Ausführung | |
|--|---------------------------|
| Bauform | Unterbaubare Spülmaschine |
| Linie | MasterLine |
| Modell | HygieneAir |
| Spülsystem | Frischwasser |
| Anzahl Spülebenen | 2 |
| Front | Edelstahl |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Seitenwände | Verzinkt |
| Anwendung | |
| Geeignet für Senioren- und Pflegeheime | • |
| Geeignet für das Krankenhaus | • |
| Geeignet für den Kindergärten | • |
| Geeignet für Unis und Schulen | • |
| Leistungsdaten | |
| Geprüfte Viruswirksamkeit | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Umwälzpumpe, Qmax in l/Min. | 390 |
| Kürzeste Programmlaufzeit in Min. | 5 |
| Maximale Nachspültemperatur in °C | 85 |
| Reinigungsleistung Teller/h | 456 |
| Reinigungsleistung Teller/h mit Dry+ | 104 |
| Reinigungsleistung Körbe/h | 24 |
| Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen | • |
| Lebensdauer in Spülzyklen | 28000 |
| Miele MOVE | |
| Vernetzungsfähig mit Miele MOVE | • |
| Anzeige von Gerätestatus und -details | • |
| Empfang von Push-Benachrichtigungen | • |
| Individuelle Gerätebenennung | • |
| Standortkonfiguration | • |
| Nachbestellung von Verbrauchsgütern | • |
| Fehlermanagement | • |
| Betriebsdatenerfassung | • |
| Self-Help-Funktion | • |
| Installation von Remote- und Softwareupdates | • |
| Steuerung | |
| Steuerungstyp | M Touch Flex |
| Max. Startzeitvorwahl in h | 24 |
| Restzeitanzeige | • |
| Spülprogramme [Anzahl] | 12 |
| Programmablaufanzeige | • |
| Einstellbare Displaysprachen | • |
| Sprachneutrale Bedienung | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Elektroanschluss | 3N AC 400V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 8,50 |
| Gesamtanschluss in kW | 8,90 |
| Absicherung in A | 16 |

PFD 405 U DOS [WB HygieneAir]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN-Nr.: 4002516575856 / Materialnummer: 12065390 /

Alte Materialnummer: 61040585DAC

| | |
|--|--------------------|
| CEE-Stecker | • |
| Länge der Netzanschlussleitung in m | 1,90 |
| Mögliche Spannungsvariante | |
| Elektroanschluss | AC 230V 50HZ |
| Heizleistung in kW | 3,00 |
| Gesamtanschluss in kW | 3,40 |
| Absicherung in A | 16 |
| Wasseranschluss/-ablauf | |
| Kaltwasser [Anzahl] | 1 |
| Warmwasser [Anzahl] | 1 |
| Erforderlicher Fließdruck in bar | 0,40-10,00 |
| Ablaufpumpe [DN] | 22 |
| Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm | 100 |
| Integrierter Wasserenthärter | • |
| Maximale Wasserhärte in mmol/l | 10,70 |
| Wasserschutzsystem | Waterproofsystem |
| Wasserverbrauch pro Spülgang in l | 8,00 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in cm | 170 |
| Länge Wasserablaufschlauch in cm | 150 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Höhe in mm | 820 |
| Maximale Höhenverstellung in mm | 60,00 |
| Außenmaß, Breite in mm | 598 |
| Außenmaß, Tiefe in mm | 580 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 920 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 670 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 740 |
| Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm | 559 |
| Nutzbarer Spülraum, Breite in mm | 536 |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm | 474 |
| Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm | 516 |
| Einschubhöhe über Fußboden in mm | 216 |
| Erforderliche Nischenbreite in mm | 600 |
| Nettogewicht [kg] | 71 |
| Bruttogewicht in kg | 81 |
| Maximale Bodenbelastung in N/m ² | 1200 |
| Emissionswerte | |
| Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA) | 47 dB(A) re 20 µPa |
| Schalleistungspegel (LwA) | 59,0 |
| Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h | 1,44 |
| Programme | |
| Universal | • |
| Super kurz | • |
| Kurz | • |
| Hygiene | • |
| Hygiene Plus | • |
| Kalt/Vorspülen | • |
| Gläser | • |
| Biergläser | • |
| Bestecke | • |
| Kunststoffe | • |

PFD 405 U DOS [WB HygieneAir]

Unterbau-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN-Nr.: 4002516575856 / Materialnummer: 12065390 /

Alte Materialnummer: 61040585DAC

| | |
|--|--|
| Intensiv | • |
| Regeneration | • |
| Abpumpen | • |
| Korbgestaltung | |
| 2 x Einsatz E 816 für Teller | • |
| 1 x Oberkorb APFD 215 | • |
| 1 x Unterkorb APFD 220 für Einsätze | • |
| 2 x Einsatz APFD 420 für Besteck | • |
| Höhenverstellbarer Oberkorb | • |
| Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210 | • |
| Ausstattung | |
| Trocknung | AutoOpen-Trocknungsunterstützung, Dry+ Trocknung |
| 1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler | • |
| Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger | • |
| Integrierte Dosierpumpe/Dosiermodul für flüssige Reiniger mit Füllstandanzeige | • |
| Spülraum aus hochwertigem Edelstahl | • |
| Salzgefäß in der Tür | • |
| AutoClose | • |
| Perfect GlassCare | • |
| Türverriegelung, codegeschützt | • |
| Einstellbare Temperaturhaltezeit | • |
| Trockenzeit veränderbar | • |
| Optische Schnittstelle | • |
| Hocheffektives Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle | • |
| WLAN-Modul | • |
| Umfangreiches Zubehör (Option) | • |
| Anschlussmöglichkeiten | |
| Externes Dosiermodul für Klarspüler | • |
| Normen, Prüf- und Kennzeichen | |
| CE | • |
| Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG | • |
| Spritzwasserschutz IPX1 | • |
| EMV-Funkschutz | • |
| DIN 10512 | • |
| DIN EN 17735 | • |