

PFD 407 [WB HygienePlus]  
 Stand-Frischwasser-Spülmaschine  
 mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



- Max. Reinigungsleistung\*: 456 Teller/h bzw. 24 Körbe/h
- Besonders hygienische Ergebnisse – thermische Desinfektion
- Erstklassige Ergebnisse dank Frischwasser-Spülsystem
- Einfach dosieren – Optionaler Anschluss an externes Dosiermodul
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex

\* Abhängig von den bauseitigen Gegebenheiten (Wasserzulauftemperatur / Stromanschluss) können sich die angegebenen Werte verändern.

EAN-Nr.: 4002516575900 / Materialnummer: 12065440 /  
 Alte Materialnummer: 61040710DAC

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Stand-Spülmaschine, Frontlader
Linie	MasterLine
Modell	HygienePlus
Spülsystem	Frischwasser Frontlader
Anzahl Spülebenen	2
Front	Edelstahl
Deckel	Edelstahl
Seitenwände	Edelstahl
Rückwand	Verzinkt
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für Senioren- und Pflegeheime	•
Geeignet für das Krankenhaus	•
Geeignet für den Kindergärten	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Geprüfte Viruswirksamkeit	•
Geprüfte Hygiene	•
Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	390
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	5
Maximale Nachspültemperatur in °C	93
Reinigungsleistung Teller/h	456
Reinigungsleistung Körbe/h	24
Möglichkeit zum Spülen von Kunststoffkörben auf 2 Ebenen	•
Lebensdauer in Spülzyklen	28000
<b>Miele MOVE</b>	
Vernetzungsfähig mit Miele MOVE	•
Anzeige von Gerätestatus und -details	•
Empfang von Push-Benachrichtigungen	•
Individuelle Gerätebenennung	•
Standortkonfiguration	•
Nachbestellung von Verbrauchsgütern	•
Fehlermanagement	•
Betriebsdatenerfassung	•
Self-Help-Funktion	•
Installation von Remote- und Softwareupdates	•
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	M Touch Flex
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Restzeitanzeige	•
Programme [Anzahl]	12
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•
Sprachneutrale Bedienung	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16
CEE-Stecker	•

## PFD 407 [WB HygienePlus]

Stand-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN-Nr.: 4002516575900 / Materialnummer: 12065440 /

Alte Materialnummer: 61040710DAC

Länge der Netzanschlussleitung in m 1,90

### Mögliche Spannungsvariante 1

Elektroanschluss AC 230V 50HZ

Heizleistung in kW 3,00

Gesamtanschluss in kW 3,40

Absicherung in A 16

### Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl] 1

Warmwasser [Anzahl] 1

Erforderlicher Fließdruck in bar 0,40-10,00

Ablaufpumpe [DN] 22

Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm 100

Integrierter Wasserenthärter •

Maximale Wasserhärte in mmol/l 10,70

Wasserschutzsystem Waterproofsystem

Wasserverbrauch pro Spülgang in l 8,00

Länge Wasserzulaufschlauch in cm 170

Länge Wasserablaufschlauch in cm 150

### Maße und Gewicht

Außenmaß, Höhe in mm 820

Außenmaß mit Deckel, Höhe in mm 835

Außenmaß, Breite in mm 598

Außenmaß, Tiefe in mm 598

Außenmaß, Bruttohöhe in mm 920

Außenmaß, Bruttobreite in mm 670

Außenmaß, Bruttotiefe in mm 740

Nutzbarer Spülraum, Höhe in mm 559

Nutzbarer Spülraum, Breite in mm 536

Nutzbarer Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm 474

Nutzbarer Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm 516

Einschubhöhe über Fußboden in mm 216

Erforderliche Nischenbreite in mm 600

Nettogewicht [kg] 78

Bruttogewicht in kg 88

Maximale Bodenbelastung in N 1200

### Emissionswerte

Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz (LpA) 45 dB(A) re 20 µPa

Schalleistungspegel (LwA) 57,0

Wärmeabgabe an den Raum in Mj/h 1,44

### Programme

Universal •

Super kurz •

Kurz •

Hygiene •

Hygiene Plus •

Thermische Desinfektion (Vario TD) •

Kalt/Vorspülen •

Gläser •

Bestecke •

Kunststoffe •

Energiespar/Eco •

## PFD 407 [WB HygienePlus]

Stand-Frischwasser-Spülmaschine

mit Körben, für Heime, Kindergärten und alle, mit hohen Hygieneanforderungen.



EAN-Nr.: 4002516575900 / Materialnummer: 12065440 /

Alte Materialnummer: 61040710DAC

Intensiv	•
Regeneration	•
Abpumpen	•
<b>Korbgestaltung</b>	
2 x Einsatz E 816 für Teller	•
1 x Oberkorb APFD 215	•
1 x Unterkorb APFD 220 für Einsätze	•
2 x Einsatz APFD 420 für Besteck	•
Höhenverstellbarer Oberkorb	•
Kombinierbar mit dem Flaschenkorb APFD 210	•
<b>Ausstattung</b>	
Trocknung	AutoOpen-Trocknungsunterstützung
1 Kombidosiergerät/Tür für Pulverreiniger und Klarspüler	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl	•
Salzgefäß in der Tür	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Sprühnebel-Dampfkondensator	•
Türverriegelung, codegeschützt	•
Einstellbare Temperaturhaltezeit	•
Veränderbare Nachspültemperatur	•
Optische Schnittstelle	•
Hocheffektives Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle	•
WLAN-Modul	•
Umfangreiches Zubehör (Option)	•
<b>Anschlussmöglichkeiten</b>	
Externes Dosiermodul für flüssige Reiniger	•
Externes Dosiermodul für Klarspüler	•
<b>Normen, Prüf- und Kennzeichen</b>	
CE	•
Maschinenrichtlinienkonform nach 2006/42/EG	•
Spritzwasserschutz IPX1	•
EMV-Funkschutz	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•