

DGC 7440 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Bequeme Bedienung – Wassertank hinter selbst öffnender Liftblende
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum

A⁺

EAN-Nr.: 4002516632030 / Materialnummer: 12099910 / Alte Materialnummer: 23744038D

| Bauform und Design | |
|---|--------------|
| Dampfbackofen | • |
| VitroLine | • |
| Genussvorteile | |
| Schnell aufheizen | • |
| Vorheizen | • |
| Externe Dampferzeugung | • |
| Klimasensor | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren | • |
| Menügaren ohne Geschmacksübertragung | • |
| Mix & Match | • |
| Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses | • |
| Warmhalten | • |
| CrispFunction | • |
| Betriebsarten | |
| Auftauen | • |
| Automatikprogramme | • |
| Länderspezifische Automatikprogramme | • |
| Combigaren | • |
| Combigaren mit Heißluft plus | • |
| Combigaren mit Ober-/Unterhitze | • |
| Combigaren mit Grill groß | • |
| Dampfgaren | • |
| Sous-vide | • |
| Erhitzen | • |
| Gourmet Braten | • |
| Grillbetriebsarten | • |
| Grill | • |
| Grill klein | • |
| Heißluft Plus | • |
| Intensivbacken | • |
| Kuchen Spezial | • |
| Ober-/Unterhitze | • |
| Oberhitze | • |
| Unterhitze | • |
| Umluftgrill | • |
| Eco-Heißluft | • |
| Eco-Dampfgaren | • |
| Teller wärmen | • |
| Spezialanwendungen | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Motorische Liftblende | • |
| Mengenunabhängiges Garen | • |

DGC 7440 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



EAN-Nr.: 4002516632030 / Materialnummer: 12099910 / Alte Materialnummer: 23744038D

| | |
|--|------|
| Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig | • |
| Automatisches Menügaren | • |
| Dampfreduktion vor Garzeitende | • |
| Tageszeitanzeige | • |
| Anzeige Datum | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitanfang | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeitdauer | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| Soll-Temperaturanzeige | • |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • |
| Vorschlagstemperatur | • |
| Eigene Programme | • |
| Sabbat Programm | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A+ |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W | 0,5 |
| Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W | 1,0 |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W | 2,0 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min | 20 |
| Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min | 20 |
| Pflegekomfort | |
| Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur | • |
| Grillheizkörper abklappbar | • |
| Externer Dampferzeuger | • |
| HydroClean | • |
| Pflegeprogramme | • |
| Pflegeprogramm Einweichen | • |
| Pflegeprogramm Spülen | • |
| Garraum-Trocknungsprogramm | • |
| Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter | • |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter | • |
| Entkalken | • |
| CleanGlass Tür | • |
| Dampftechnologie und Wasserversorgung | |
| DualSteam | • |
| Dampferzeuger Leistung in kW | 3,30 |
| Frischwassertank Volumen in l | 1,4 |
| Frischwassertank hinter Liftblende | • |
| Kondensatbehälter hinter Liftblende | • |
| Ablaufsieb | • |
| Sicherheit | |
| Geräteköhlssystem mit Kühler Front | • |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |


DGC 7440 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



EAN-Nr.: 4002516632030 / Materialnummer: 12099910 / Alte Materialnummer: 23744038D


| | |
|--|---|
| Wrasen-Kühlsystem | • |
| Tastensperre | • |
| Technische Daten | |
| Garraumvolumen in l | 47 |
| Anzahl der Einschubebenen | 3 |
| Gerätemaße (B x H x T) in mm | 595 x 456 x 569 |
| Kennzeichnung der Einschubebenen | • |
| Garraumbelichtung | BrilliantLight |
| Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C | 30 |
| Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C | 230 |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C | 40 |
| Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C | 100 |
| Nischenbreite min. in mm | 560 |
| Nischenbreite max. in mm | 568 |
| Nischenhöhe min. in mm | 450 |
| Nischenhöhe max. in mm | 452 |
| Niscentiefe in mm | 555 |
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 455,5 |
| Gerätetiefe in mm | 568,5 |
| Gewicht in kg | 40,1 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 3,40 |
| Spannung in V | 230 |
| Frequenz in Hz | 50 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Absicherung in A | 16 |
| Anschlusskabel mit Netzstecker | • |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Universalblech mit PerfectClean | 1 |
| Back- und Bratrost mit PerfectClean | 1 |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) | 1 |
| Gelochte Edelstahl-Garbehälter | 1 |
| Ungelochte Edelstahl-Garbehälter | 1 |
| HydroClean Reiniger | 1 |
| Entkalkungstabletten | 2 |
| Verfügbare Displaysprachen | |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |

DGC 7440 HC Pro
Kompakt-Dampfbackofen
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, Skizze


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze




DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze



DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze



DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze



DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl