

DGC 7445 HCX Pro

Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Außen knusprig, innen saftig – Combigaren
- Bequeme Bedienung – Wassertank hinter selbst öffnender Liftblende
- Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum


A⁺

EAN-Nr.: 4002516631873 / Materialnummer: 12100100 / Alte Materialnummer: 23744558D

| Bauform und Design | |
|---|--------------|
| Dampfbackofen | • |
| ArtLine | • |
| Grifflos | • |
| Gerätefarbe | Brillantweiß |
| Genussvorteile | |
| Schnellaufheizen | • |
| Vorheizen | • |
| Externe Dampferzeugung | • |
| Klimasensor | • |
| Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren | • |
| Menügaren ohne Geschmacksübertragung | • |
| Mix & Match | • |
| Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses | • |
| Warmhalten | • |
| CrispFunction | • |
| Betriebsarten | |
| Auftauen | • |
| Automatikprogramme | • |
| Länderspezifische Automatikprogramme | • |
| Combigaren | • |
| Combigaren mit Heißluft plus | • |
| Combigaren mit Ober-/Unterhitze | • |
| Combigaren mit Grill groß | • |
| Dampfgaren | • |
| Sous-vide | • |
| Erhitzen | • |
| Gourmet Braten | • |
| Grillbetriebsarten | • |
| Grill | • |
| Grill klein | • |
| Heißluft Plus | • |
| Intensivbacken | • |
| Kuchen Spezial | • |
| Ober-/Unterhitze | • |
| Oberhitze | • |
| Unterhitze | • |
| Umluftgrill | • |
| Eco-Heißluft | • |
| Eco-Dampfgaren | • |
| Teller wärmen | • |
| Spezialanwendungen | • |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Display | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| MultiLingua | • |

DGC 7445 HCX Pro

Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.



EAN-Nr.: 4002516631873 / Materialnummer: 12100100 / Alte Materialnummer: 23744558D


| | |
|---|-----------------|
| Motorische Liftblende | • |
| Mengenunabhängiges Garen | • |
| Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig | • |
| Automatisches Menügaren | • |
| Dampfreduktion vor Garzeitende | • |
| Tageszeitanzeige | • |
| Anzeige Datum | • |
| Kurzzeitwecker | • |
| Programmierung Garzeitanfang | • |
| Programmierung Garzeitende | • |
| Programmierung Garzeitdauer | • |
| Ist-Temperaturanzeige | • |
| Soll-Temperaturanzeige | • |
| Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | • |
| Vorschlagstemperatur | • |
| Eigene Programme | • |
| Individuelle Einstellungen | • |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D) | A+ |
| Pflegekomfort | |
| Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur | • |
| Grillheizkörper abklappbar | • |
| Externer Dampferzeuger | • |
| HydroClean | • |
| Pflegeprogramme | • |
| Pflegeprogramm Einweichen | • |
| Pflegeprogramm Spülen | • |
| Garraum-Trocknungsprogramm | • |
| Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter | • |
| Herausnehmbare Aufnahmegitter | • |
| Entkalken | • |
| CleanGlass Tür | • |
| Dampftechn. / Wasserversorgung | |
| DualSteam | • |
| Dampferzeuger Leistung in kW | 3,30 |
| DirectWater plus | • |
| Abfallsieb | • |
| Sicherheit | |
| Gerätekühlsystem mit kühler Front | • |
| Sicherheitsausschaltung | • |
| Inbetriebnahmesperre | • |
| Wrasen-Kühlsystem | • |
| Tastensperre | • |
| Technische Daten | |
| Garraumvolumen in l | 47 |
| Anzahl der Einschubebenen | 3 |
| Gerätemaße (B x H x T) in mm | 595 x 456 x 569 |
| Kennzeichnung der Einschubebenen | • |
| Türanschlag | unten |
| Garraumbeleuchtung | BrilliantLight |
| Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C | 30 |
| Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C | 230 |

DGC 7445 HCX Pro


Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss
zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.

DGC 7445 HCX Pro


Griffloser Kompakt-Dampfbackofen mit Frisch- und Abwasseranschluss zum Dampfgaren, Backen, Braten mit Vernetzung + HydroClean.




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze




DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze




DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze



DGC7x4x, DGC7x4x-55, DGC7xxx, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze



DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze



DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl