

G 5940 SCi SL
Integrierter Geschirrspüler 45cm
mit Vernetzung für noch mehr Komfort.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Alles restlos trocken – Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Komfortables Beladen dank perfekter Sicht auch bei Dunkelheit – BrilliantLight
- Mehr Informationsmöglichkeiten und moderne Hausgerätevernetzung – Miele@home
- Höchste Flexibilität und Premium-Korbgestaltung – MaxiComfort Körbe



EAN-Nr.: 4002516608042 / Materialnummer: 12148100 /
Alte Materialnummer: 21594056A

| | |
|--|---------------------------------|
| Bauart | |
| Integrierte Geschirrspüler | • |
| 45er Geschirrspüler | • |
| Design | |
| Blendenfarbe | Brillantweiß |
| Blendenausführung | Gerade Blende |
| Bedienungsart | Programmähltaste |
| Display | 1-zeiliges Display mit Klartext |
| Displayfarbe | Weiß |
| MultiLingua | • |
| Komfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Türschließhilfe | ComfortClose |
| BrilliantLight | • |
| Restzeitanzeige | • |
| Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h | • |
| Funktionskontrolle | Display |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A-G) | B |
| Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab | 6,0 |
| Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus) | 7,9 |
| Stromverbrauch im Programm ECO in kWh | 0,47 |
| Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen) | 47 |
| Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh | 0,23 |
| Dauer des Eco-Programms in Minuten | 230 |
| Geräuschemissionsklasse | B |
| Geräuschemission in dB(A) | 43 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower Technology | • |
| Geprüfte Hygiene | • |
| Warmwasseranschluss | • |
| Halbe Beladung | • |
| Ergebnisqualität | |
| Frischwasserspüler | • |
| SensorDry | • |
| Aktive Kondensationstrocknung | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Spülprogramme | |
| Programmpaket für den Alltag | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensiv 75°C | • |
| Fein | • |
| Hygiene | • |
| SolarSpar | • |

G 5940 SCi SL
Integrierter Geschirrspüler 45cm
mit Vernetzung für noch mehr Komfort.



EAN-Nr.: 4002516608042 / Materialnummer: 12148100 /
Alte Materialnummer: 21594056A

| | |
|--|---|
| ExtraLeise 40 dB(A) | • |
| Pasta/Paella | • |
| Ohne Oberkorb 65°C | • |
| Biergläser warm | • |
| Gerätepflege | • |
| Spüloptionen | |
| Kurz | • |
| IntenseZone | • |
| Express | • |
| Extra sauber | • |
| Extra trocken | • |
| Korbgestaltung | |
| Besteckunterbringung | MultiFlex-Schublade 45er |
| FlexCare-Gläserhalter | 2 |
| Korbgestaltung | MaxiComfort 45 cm |
| Anzahl Maßgedecke | 9 |
| Sicherheit | |
| Waterproof-System | • |
| Sieb-Kontrollanzeige | • |
| Kindersicherung | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite minimal in mm | 450 |
| Nischenbreite maximal in mm | 450 |
| Nischenhöhe minimal in mm | 805 |
| Nischenhöhe maximal in mm | 870 |
| Nischtiefe in mm | 570 |
| Gerätebreite in mm | 448 |
| Gerätehöhe in mm | 805 |
| Gerätetiefe in mm | 570 |
| Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm | 116,5 |
| Nettogewicht in kg | 40,6 |
| Gesamtanschlusswert in kW | 2,00 |
| Spannung in V | 230 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Elektrische Frequenz Standard | 50 |
| Länge Wasserzulaufschlauch in m | 1,50 |
| Länge Wasserablaufschlauch in m | 1,50 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 1,70 |
| Min. Frontplattengewicht in kg | 2,0 |
| Max. Frontplattengewicht in kg | 8,0 |
| Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
| Verfügbare Displaysprachen | |
| Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | deutsch, english, hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) | • |


G 5940 SCi SL
Integrierter Geschirrspüler 45cm
mit Vernetzung für noch mehr Komfort.



EAN-Nr.: 4002516608042 / Materialnummer: 12148100 /
Alte Materialnummer: 21594056A

Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder
3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis

G 5940 SCi SL
Integrierter Geschirrspüler 45cm
mit Vernetzung für noch mehr Komfort.



G7000, integrierbare G, 45cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),