


G 5990 SCVi SL

Vollintegrierter Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Sparen Sie bis zu 50% Strom mit Hilfe des Miele-Warmwasseranschlusses
- Alles restlos trocken – Die Miele AutoOpen-Trocknung
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Höchste Flexibilität und Premium-Korbgestaltung – MaxiComfort Körbe




EAN-Nr.: 4002516608066 / Materialnummer: 12148120 /
Alte Materialnummer: 21599062A

Bauart		
Vollintegrierte Geschirrspüler		•
45er Geschirrspüler		•
Design		
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel	
Blendenausführung	Gerade Blende	
Bedienungsart	Programmähltaste	
Display	1-zeiliges Display mit Klartext	
Displayfarbe	Weiß	
MultiLingua		•
Komfort		
Vernetzung mit Miele@home		•
Türschließhilfe	ComfortClose	
BrilliantLight		•
Restzeitanzeige		•
Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h		•
Funktionskontrolle	Display	
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse (A-G)		B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab		6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)		7,9
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh		0,47
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)		47
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh		0,23
Dauer des Eco-Programms in Minuten		230
Geräuschemissionsklasse		B
Geräuschemission in dB(A)		43
EcoFeedback		•
EcoPower Technology		•
Geprüfte Hygiene		•
Warmwasseranschluss		•
Halbe Beladung		•
Ergebnisqualität		
Frischwasserspüler		•
SensorDry		•
Aktive Kondensationstrocknung		•
BrilliantGlassCare		•
Spülprogramme		
Programmpaket für den Alltag		•
ECO		•
Automatic		•
Intensiv 75°C		•
Fein		•
Hygiene		•
SolarSpar		•

G 5990 SCVi SL

Vollintegrierter Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



EAN-Nr.: 4002516608066 / Materialnummer: 12148120 /


Alte Materialnummer: 21599062A

ExtraLeise 40 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Ohne Oberkorb 65°C	•
Biergläser warm	•
Gerätepflege	•
Spüloptionen	
Kurz	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
Korbgestaltung	
Besteckunterbringung	MultiFlex-Schublade 45er
FlexCare-Gläserhalter	2
Korbgestaltung	MaxiComfort 45 cm
Anzahl Maßgedecke	9
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Sieb-Kontrollanzeige	•
Technische Daten	
Nischenbreite minimal in mm	450
Nischenbreite maximal in mm	450
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischtiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	448
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	550
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	40,8
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	2,0
Max. Frontplattengewicht in kg	8,0
Verfügbare Displaysprachen	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english, hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά
Mitgeliefertes Zubehör	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 3 Packungen (je 60 Stück) zu einem Sonderpreis	•

G 5990 SCVi SL


Vollintegrierter Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



G7000, vollintegrierbare G, 45cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),



G7000, vollintegrierbare G, 45cm (Skizze)