

## G 5990 SCVi SL

Vollintegrierter Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



- Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde – QuickPowerWash
- Zusätzlich bis zu 50 % Strom sparen – Warmwasseranschluss
- Alles restlos trocken – AutoOpen-Trocknung
- Besonders leichtes Türöffnen und -schließen – ComfortClose
- Flexibel und sicher platziert – MaxiComfort Korbgestaltung



EAN-Nr.: 4002516608066 / Materialnummer: 12148120 / Alte Materialnummer: 21599062A

<b>Bauart</b>	
Vollintegrierte Geschirrspüler	•
45er Geschirrspüler	•
<b>Design</b>	
Blendenfarbe	Edelstahl CleanSteel
Blendenausführung	Gerade Blende
Bedienungsart	Programmähltaste
Display	1-zeiliges Display mit Klartext
Displayfarbe	Weiß
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Türschließhilfe	ComfortClose
BrilliantLight	•
Restzeitanzeige	•
Restzeitanzeige und Startvorwahl bis zu 24 h	•
Funktionskontrolle	Display
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A-G)	B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab	6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro Programmdurchlauf (Zyklus)	7,9
Stromverbrauch im Programm ECO in kWh	0,47
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 100 Programmdurchläufen (Zyklen)	47
Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO in kWh	0,23
Dauer des Eco-Programms in Minuten	230
Geräuschemissionsklasse	B
Geräuschemission in dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Geprüfte Hygiene	•
Warmwasseranschluss	•
Halbe Beladung	•
<b>Ergebnisqualität</b>	
Frischwasserspüler	•
SensorDry	•
Aktive Kondensationstrocknung	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Spülprogramme</b>	
Programmpaket für den Alltag	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
Fein	•
Hygiene	•
SolarSpar	•
ExtraLeise 40 dB(A)	•
Pasta/Paella	•

## G 5990 SCVi SL

Vollintegrierter Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.




EAN-Nr.: 4002516608066 / Materialnummer: 12148120 / Alte Materialnummer: 21599062A

Ohne Oberkorb 65°C	•
Biergläser warm	•
Gerätepflege	•
<b>Spüloptionen</b>	
Kurz	•
IntenseZone	•
Express	•
Extra sauber	•
Extra trocken	•
<b>Korbgestaltung</b>	
Besteckunterbringung	MultiFlex-Schublade 45er
FlexCare-Gläserhalter	2
Anzahl Maßgedecke	9
Korbgestaltung	MaxiComfort 45 cm
<b>Sicherheit</b>	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite minimal in mm	450
Nischenbreite maximal in mm	450
Nischenhöhe minimal in mm	805
Nischenhöhe maximal in mm	870
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	448
Gerätehöhe in mm	805
Gerätetiefe in mm	550
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm	116,5
Nettogewicht in kg	40,8
Gesamtanschlusswert in kW	2,00
Spannung in V	230
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Elektrische Frequenz Standard	50
Länge Wasserzulaufschlauch in m	1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m	1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	1,70
Min. Frontplattengewicht in kg	2,0
Max. Frontplattengewicht in kg	8,0
<b>Verfügbare Displaysprachen</b>	
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua	deutsch, english, hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
1 x Packung UltraTabs (20 Stück)	•
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 9 Packungen zu einem Sonderpreis	•

## G 5990 SCVi SL


Vollintegrierter Geschirrspüler 45cm

für optimale Trocknungsergebnisse dank AutoOpen-Trocknung.



G7000, vollintegrierbare G, 45cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 930 mm mit Umbausatz Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761),



G7000, vollintegrierbare G, 45cm (Skizze)