

## DC 120 WW

### Professional Trockenschrank

für eine besonders schonende Trocknung mit zwei Automatikprogrammen.



- Maximales Füllgewicht 15 kg , 4 Belüftungsbügel
- Höchste Effizienz – Gleichzeitige Trocknung verschiedenster Güter
- Hohe Auslastung – kontinuierliche Bestückung mit Trocknungsgut
- Bestmögliche Schonung – bewegungsfreie Trocknung
- Optimale Innen- und Außentrocknung – luftdurchströmte Bügel

EAN-Nr.: 7330095911541 / Materialnummer: 12173360 /  
Alte Materialnummer: 52120001EU

<b>Bauform und Ausführung</b>	
Bauform	Standgerät
Linie	Professional
Front	Weiß
Blendenfarbe	Weiß
Belademenge in kg	15
Maximale Beladekapazität	4 Schutzanzüge
Türöffnungswinkel in Grad	180
Anschluss für Abluftleitung, Durchmesser in mm	125
<b>Anwendung</b>	
Geeignet für die Textilreinigung	•
Geeignet für die Wäscherei und Mangelstube	•
Geeignet für das Handwerk	•
Geeignet für Feuerwehr und Rettungsdienste	•
Geeignet für die Petrochemische Industrie	•
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitende Industrie	•
<b>Leistungsdaten</b>	
Maximale Verdampfungsleistung in g/min	57
Energieverbrauch pro 1 Liter verdunstetem Wasser in kWh	1,90
Kürzeste Programmlaufzeit für Schutzanzüge in Min.	95
<b>Steuerung</b>	
Steuerungstyp	Tipptasten
Programmsteuerung	Restfeuchtegesteuert
Blende mit leicht verständlichen Symbolen	•
Einstellbare Displaysprachen	•
<b>Programme</b>	
Imprägnieren	•
Normal	•
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Beheizungsart	Elektro
Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	6,00
Gesamtanschluss in kW	6,20
Absicherung in A	10
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	1970
Außenmaß, Nettobreite in mm	1200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	750
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	2097,00
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1240,00
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	820,00
Nettogewicht in kg	177,00
Bruttogewicht in kg	191,00
<b>Emissionswerte</b>	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	67 dB(A) re 20 µPa
<b>Ausstattung</b>	
Flusenfilter [Anzahl]	4
Schonende Trocknung	•
Handschuhhalter [Anzahl]	4
Belüftungsbügel [Anzahl]	4

DC 120 WW

Professional Trockenschrank

für eine besonders schonende Trocknung mit zwei Automatikprogrammen.



EAN-Nr.: 7330095911541 / Materialnummer: 12173360 /

Alte Materialnummer: 52120001EU

Blindkappen [Anzahl] 2

**Kapazitäten**

Einsatzanzüge [Anzahl] 4

Einsatzüberjacken [Anzahl] 4

**Normen, Prüf- und Kennzeichen**

CE •

EN 60335-2-43 •