

APLW 636

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Pressluftatmer-Tragegestellen und Druckluftflaschen.

EAN-Nr.: 4002516697404 / Materialnummer: 12230220 / Alte Materialnummer: 69663600D



- Für die Aufbereitung von bis zu 4 Pressluftatmer-Tragegestellen
- Für die Aufbereitung von bis zu 4 Druckluftflaschen
- Gemischte Aufbereitung möglich
- Druckbeaufschlagung über kleine Aufbereitungsflaschen möglich
- Flexible Beladungsmöglichkeiten
- Einsetzbar im Wagen A 500

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Pressluftatmer-Tragegestelle	•
Einsatz für Druckluftflaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pressluftatmer-Tragegestellen	•
Aufbereitung von Druckluftflaschen	•
<b>Kapazität</b>	
Druckluftflaschen [Anzahl]	4
Pressluftatmer-Tragegestelle mit Druckluftflasche [Anzahl]	2
Pressluftatmer-Tragegestelle [Anzahl]	4
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	460
Außenmaß, Bruttobreite in mm	620
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	780
Nettogewicht in kg	13,56
Bruttogewicht in kg	13,56