

K 7128 D

Einbau-Kühlschrank

mit DailyFresh, 4\*-Gefrierfach, LED-Beleuchtung, und SoftClose für mehr Komfort.



- Geräumige Schublade mit verstellbarer Feuchtigkeit – DailyFresh
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Gedämpftes Schließen der Tür durch SoftClose
- Lebensmittel schnell herunterkühlen dank SuperKühlen Automatik



EAN-Nr.: 4002516664253 / Materialnummer: 12269790 /  
Alte Materialnummer: 36712800EU1

<b>Gerätekategorie</b>	
Kühlschrank	•
<b>Bauform</b>	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
<b>Design</b>	
Beleuchtung Kühlzone	LED
<b>Bedienkomfort</b>	
Frischesystem	DailyFresh
ComfortFrost	•
SoftClose	•
<b>Steuerung</b>	
Bedienkonzept	EasyControl
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	2
Party-Modus	•
<b>Kühlgerät/-zone</b>	
Anzahl der Abstellflächen	2
Anzahl Frischeschubladen	1
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	1
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	2
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Energieeffizienzklasse (A – G)	D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	115,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,31
<b>Sicherheit</b>	
Akustischer Türalarm	•
<b>Technische Daten</b>	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	568
Nischenhöhe in mm min.	874
Nischenhöhe in mm max.	881
Niscentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	558
Gerätehöhe in mm	874
Gerätetiefe in mm	548
Gewicht in kg	31,9
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	19
Klimaklasse	SN-ST
Kühlzone in l	104
4-Sterne-Gefrierzone in l	15
Gesamtnutzinhalt in l	119
Lagerzeit bei Störung in h	11
Gefriervermögen in kg/24h	3,00

K 7128 D

Einbau-Kühlschrank

mit DailyFresh, 4\*-Gefrierfach, LED-Beleuchtung, und SoftClose für mehr Komfort.



EAN-Nr.: 4002516664253 / Materialnummer: 12269790 /


Alte Materialnummer: 36712800EU1

Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	35
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	700
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,3
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•

## K 7128 D


### Einbau-Kühlschrank

mit DailyFresh, 4\*-Gefrierfach, LED-Beleuchtung, und SoftClose für mehr Komfort.



K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, Einbau (\*Fußnote) (Skizze)

\*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D, K7115E, K7125E, Seitenansicht (Skizze)