

K 7348 C 125 Gala Ed
Einbau-Kühlschrank
mit PerfectFresh Pro für längere Frische und integriertem 4*-Gefrierfach.



- Professionelle Lagerung – noch länger frisch mit PerfectFresh Pro
- Optimale und wartungsfreie Ausleuchtung des Innenraums mit LED
- Clever vernetzt für mehr Möglichkeiten – Miele@home
- Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
- Gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Kühlraum – DynaCool



EAN-Nr.: 4002516711667 / Materialnummer: 12361910 /
Alte Materialnummer: 36734830EU1

Jubiläumsaktion	
Jubiläumsmodelle 125	•
125 Gala Edition	•
Gerätekategorie	
Kühlschrank	•
Bauform	
Einbaugerät	•
Einbaugerät integriert	•
Türanschlag	rechts
Türanschlag wechselbar	•
Design	
Beleuchtung Kühlzone	LED
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Frischesystem	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortFrost	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
Steuerung	
Bedienkonzept	SensorTouch
Kühlteil abschaltbar	Nein
Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone	Nein
SuperKühlen	•
Anzahl Temperaturzonen	3
Sabbatmodus	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Kühlgerät/-zone	
Anzahl der Abstellflächen	3
davon teilbar (FlexiBoard)	1
Anzahl Frischeschubladen	2
Trockene Rückwand	CleanSteel
Anzahl Innentürabsteller für Konserven	2
Innentürabsteller für Flaschen	1
Innentürabsteller	3
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A – G)	C
Energieverbrauch pro Jahr in kWh	118,26
Energieverbrauch in 24 h in kWh	0,32
Sicherheit	
Verriegelungsfunktion	•
Akustischer Türalarm	•
Optischer Türalarm	•
Technische Daten	
Nischenbreite in mm min.	560
Nischenbreite in mm max.	570
Nischenhöhe in mm min.	1216
Nischenhöhe in mm max.	1231

K 7348 C 125 Gala Ed

Einbau-Kühlschrank

mit PerfectFresh Pro für längere Frische und integriertem 4*-Gefrierfach.




EAN-Nr.: 4002516711667 / Materialnummer: 12361910 /

Alte Materialnummer: 36734830EU1


Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	546
Gerätehöhe in mm	1213
Gerätetiefe in mm	546
Gewicht in kg	46,2
Befestigungstechnik	Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg	19
Klimaklasse	SN-T
Kühlzone in l	158
davon PerfectFresh-Zone in l	67
4-Sterne-Gefrierzone in l	16
Gesamtnutzinhalt in l	173
Lagerzeit bei Störung in h	9
Gefriervermögen in kg/24h	2,00
Luftschallemissionsklasse (A-D)	B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW	34
Stromaufnahme in Milliampere (mA)	1200
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Phasenanzahl	1
Frequenz in Hz	50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Eierablage	•
Eiswürfelschale	•
Gutschein für einen ActiveAirClean Filter	•

K 7348 C 125 Gala Ed
Einbau-Kühlschrank
mit PerfectFresh Pro für längere Frische und integriertem 4*-Gefrierfach.




K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, Installation (Fußnote*) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. Kein Anschluss in diesem Bereich



K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, Einbau (Fußnote*) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



K7347C, K7364D, K7343D, K7344D, K7348C 125 Gala Edition, K7373B, K7374D, K7378B, Seitenansicht (Skizze)