

KWT 6422 iG-1

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



- Flexibelste Lagerung größerer Weinflaschen dank FlexiFrame
- Perfektes Design für grifflose Küchen- Push2open
- Parallele Lagerung von Wein durch separate Temperaturzonen
- Keine Gerüche im Kühlraum dank des Active AirClean-Filters
- Ihr Weinlager wird perfekt in Szene gesetzt – LED-Beleuchtung



EAN-Nr.: 4002516712336 / Materialnummer: 12364300 /
Alte Materialnummer: 36642227EU1

| | |
|--|------------------|
| Gerätekategorie | |
| Weinschrank | • |
| Bauform | |
| Einbaugerät | • |
| Einbaugerät integriert | • |
| Türanschlag | rechts |
| Türanschlag wechselbar | • |
| Side-by-Side fähig | • |
| Design | |
| Frontfarbe | Graphitgrau Glas |
| Beleuchtung Weinzone | LED-Beleuchtung |
| Bedienkomfort | |
| Vernetzung mit Miele@home | • |
| Erforderliches nachkaufbares Zubehör | XKS 3130 W |
| DynaCool | • |
| SoftClose | • |
| Türöffnungshilfe | Push2open |
| Silence System | • |
| Anzahl der Roste | 2 |
| Material der Roste | Buche |
| Anzahl FlexiFrame Roste | 2 |
| NoteBoard | Ja |
| 3D-Bodenpräsensterrost | • |
| Vibrationsarme Lagerung | • |
| Steuerung | |
| Bedienkonzept | TouchControl |
| Unabhängige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone | Nein |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Einstellbarer Temperaturbereich min. in °C | 5 |
| Einstellbarer Temperaturbereich max. in °C | 20 |
| Effizienz und Nachhaltigkeit | |
| Energieeffizienzklasse (A – G) | G |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 143,00 |
| Energieverbrauch in 24 h in kWh | 0,39 |
| Sicherheit | |
| Verriegelungsfunktion | • |
| Akustischer Türalarm | • |
| Akustischer Temperaturalarm | • |
| Optischer Türalarm | • |
| Optischer Temperaturalarm | • |
| Technische Daten | |
| Nischenbreite in mm min. | 560 |
| Nischenbreite in mm max. | 570 |
| Nischenhöhe in mm min. | 874 |
| Nischenhöhe in mm max. | 890 |
| Niscentiefe in mm | 550 |
| Gerätebreite in mm | 595 |
| Gerätehöhe in mm | 906 |
| Gerätetiefe in mm | 572 |
| Gewicht in kg | 54,0 |

KWT 6422 iG-1

Einbau-Weintemperierschrank

mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.



EAN-Nr.: 4002516712336 / Materialnummer: 12364300 /


Alte Materialnummer: 36642227EU1

| | |
|--|-------------|
| Klimaklasse | SN |
| Weinzone in l | 104 |
| Gesamtnutzinhalt in l | 104 |
| Platzangebot für die Anzahl von 0,75l Bordeauxflaschen | 33 Flaschen |
| Luftschallemissionsklasse (A-D) | B |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1pW | 32 |
| Stromaufnahme in Milliampere (mA) | 1500 |
| Spannung in V | 220-240 |
| Absicherung in A | 10 |
| Phasenanzahl | 1 |
| Frequenz in Hz | 50-60 |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m | 2,0 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Active AirClean Filter | • |


KWT 6422 iG-1

Einbau-Weintemperierschrank


mit FlexiFrame und Push2open für anspruchsvollste Weinliebhaber.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Skizze, frontal




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Seitenansicht (Skizze)




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Kombi mit 45er Geräten (Skizze)




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Kombi mit 45er Geräten, Seitenansicht (Skizze)




ENB1060, Kombination 2x45er + KWT6422iG, Skizze



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Innenraummaße (Skizze)



ENB1060, Kombination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Skizze



ENB1060, Kombination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Skizze