

Duoflex HX1

Akku-Staubsauger

Hohe Saugkraft | automatische Leistungsanpassung | Gerätemodifikation | Terrarot



- Li-Ion Akku: bis zu 55 Minuten Laufzeit mit einer Ladung*
- Leistungsstark wie ein üblicher Miele Staubsauger**
- Leicht & kompakt: 3,1kg / 0,3l Staubbehälter
- Intelligente Elektrobürste mit automatischer Leistungsanpassung
- 99,99%***
Staubrückhaltevermögen durch Hygiene Filter

* Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste.

** Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC62885-2.

*** Nach IEC 62885-4

EAN-Nr.: 4002516714569 / Materialnummer: 12377650 /

Alte Materialnummer: 41QLL030EU1

| Allgemeine Informationen | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Modellbezeichnung | Duoflex HX1 |
| Materialnummer Hersteller | 12377650 |
| EAN-Nummer | 4002516714569 |
| Bauform | |
| Akku-Staubsauger | • |
| Produktmarke | Duoflex HX1 |
| Motorvariante | Digital Efficiency Motor |
| Produkttyp | SQLL0 |
| Gerätetyp und Design | |
| Gerätefarbe | Terrarot |
| Reinigung | |
| Vortex-Technologie | • |
| Bedienkomfort | |
| Elektronische Saugkraftregulierung | Tasten / 2 Stufen |
| Wandhalterung | Standard |
| Filtersystem | |
| ComfortClean | • |
| Staubbehältervolumen in l | 0,3 |
| Technische Daten | |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Nennkapazität Akku in mAh | 2500 |
| Lautstärke in dB | 79,0 |
| Breite in mm | 260 |
| Höhe in mm | 1250 |
| Tiefe in mm | 260 |
| Gewicht in kg | 3,1 |
| Laufzeit LOW-Stufe PowerUnit solo | 55 |
| Flächenleistung in m ² | 60 |
| Ladezeit in Min. | 210 |
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Saugpinsel HX-DB | • |
| Polsterdüse XL HX-UN | • |
| Fugendüse HX-CN | • |
| Zubehöraufbewahrung | HX-AH 20 |
| Reinigungsbürste | integriert |
| Elektrobürste MultiFloor | • |