

Duoflex HX1 Total Care Akku-Staubsauger

Leistungstark | Grab & Go | leicht & kompakt | umfangreiches Zubehör-Set



- Li-Ion Akku: bis zu 55 Minuten Laufzeit mit einer Ladung*
- Komfortable Grab & Go Funktion dank SpeedLook System Wandhalterung
- inkl. Electro Compact-Bürste für die Entfernung von Tierhaaren
- Intelligente Elektrobürste mit automatischer Leistungsanpassung
- Modernes Designkonzept kombiniert mit hochwertiger Haptik
- 99,99%** Staubrückhaltevermögen durch Hygiene Filter
- inkl. flexiblen Saugschlauch und flexibler, langer Fugendüse
- inkl. flexibler Universalbürste zur Reinigung sensibler Flächen
- Leicht & kompakt: 3,1kg / 0,3l Staubbehälter
- Leistungstark wie ein üblicher Miele Staubsauger***

* Gilt für Leistungsstufe 1 ohne angeschlossene Elektrobürste.

** Nach IEC 62885-4

*** Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC62885-2.

EAN-Nr.: 4002516715337 / Materialnummer: 12377740 /
Alte Materialnummer: 41QLL036EU1

Bauform	
Akku-Staubsauger	•
Produktmarke	Duoflex HX1
Motorvariante	Digital Efficiency Motor
Produkttyp	SQLL0
Bauform und Design	
Farbe	Obsidianschwarz
Reinigung	
Vortex-Technologie	•
Bedienkomfort	
Elektronische Saugkraftregulierung	Tasten / 2 Stufen
Wandhalterung	Speedlock
SpeedLock system	SpeedLock system
Zubehör-Aufbewahrung	HX-AH 20
Filtersystem	
ComfortClean	•
Staubbehältervolumen in l	0,3
Technische Daten	
Akkutyp	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500
Lautstärke in dB	79,0
Breite in mm	260
Höhe in mm	1250
Gewicht in kg	3,1
Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo	55
Flächenleistung in m ²	60
Ladezeit in Min.	210
Nennleistung in W	160
Mitgeliefertes Zubehör	
Reinigungsbürste	integriert
Elektrobürste HX-EB 20 MultiFloor	•
Saugpinsel HX-DB	•
Polsterdüse HX-UN	•
Fugendüse HX-CN	•
Universal Brush HX-UB	•
Flexible Fugendüse XL HX-CNXL	•
Flexibler Saugschlauch HX-FSH 20	•
Electro Compact HX-EC 20	•