

## Duoflex HX1 Total Care

### Akku-Staubsauger

Leistungsstark | Grab&Go | leicht & kompakt | umfangreiches Zubehör-Set



- Li-Ion Akku: bis zu 55 Minuten Laufzeit mit einer Ladung#\*#<sub>CO\_14247185</sub>
- Leistungsstark wie ein üblicher Miele Staubsauger\*
- Komfortable Grab & Go Funktion dank SpeedLock System Wandhalterung
- Leicht & kompakt: 3,1kg / 0,3l Staubbehälter
- Intelligente Elektrobürste mit automatischer Leistungsanpassung
- Premium-Set: Umfangreiches Zubehör für vielseitige Anwendungen
- 99,99%\*\* Staubrückhaltevermögen durch Hygiene Filter
- Modernes Designkonzept kombiniert mit hochwertiger Haptik

\* Reinigungsleistung verglichen mit einem Miele Bodenstaubsauger Complete C3 (SGEF3) mit Turbobürste STB 305-3 (Staubaufnahme von Teppich und Hartboden mit Ritze, Faseraufnahme von Teppich). Nach IEC62885-2.

\*\* Nach IEC 62885-4

EAN-Nr.: 4002516715337 / Materialnummer: 12377740 /  
Alte Materialnummer: 41QLL036EU1

<b>Bauform</b>	
Akku-Staubsauger	•
Produktmarke	Duoflex HX1
Motorvariante	Digital Efficiency Motor
Produkttyp	SQLL0
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
<b>Reinigung</b>	
Vortex-Technologie	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Elektronische Saugkraftregulierung	Tasten / 2 Stufen
Wandhalterung	Speedlock
SpeedLock system	SpeedLock system
Zubehör-Aufbewahrung	HX-AH 20
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Nennleistungsaufnahme in W	160
<b>Filtersystem</b>	
ComfortClean	•
Staubbehältervolumen in l	0,3
<b>Technische Daten</b>	
Akkutyp	Li-Ion
Nennkapazität Akku in mAh	2500
Lautstärke in dB	79,0
Breite in mm	260
Höhe in mm	1250
Gewicht in kg	3,1
Laufzeit MIN-Stufe PowerUnit solo	55
Flächenleistung in m <sup>2</sup>	60
Ladezeit in Min.	210
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Reinigungsbürste	Nein
Elektrobürste HX-EB 20 MultiFloor	•
Saugpinsel HX-DB	•
Polsterdüse HX-UN	•
Fugendüse HX-CN	•
HX-UB Universal Brush	•
HX-CNXL Flex Crevice XL	•
HX-FSH 20 Flex Suction Hose	•
HX-EC 20 Electro Compact	•